

## Ventosa a soffietto (tondo)

FG 42 HT1-60 N018

Numero articolo.:10.01.06.00885

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00885>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffietto (tonda) > FG 42 HT1-60 N018

### Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari




Dimensione: 42

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Numero pieghe: 2,5

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| d         | 8 mm     |
| d1        | 15 mm    |
| d2        | 17,80 mm |
| D1        | 43,50 mm |
| Dk        | 18 mm    |
| Dmax(S)   | 45 mm    |
| Ds        | 42,60 mm |
| H         | 46 mm    |
| H2        | 13 mm    |
| H3        | 17 mm    |
| Z (Corsa) | 20 mm    |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

| Attributo                     | Valore                |
|-------------------------------|-----------------------|
| Potenza aspir.                | 14,93 N               |
| Forza rottura                 | 44 N                  |
| Volume                        | 19,79 cm <sup>3</sup> |
| Raggio volta (min) (convesso) | 75 mm                 |
| Dimensione                    | 42                    |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffietto (tondo)

FG 42 HT1-60 N018

Numero articolo.:10.01.06.00885

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00885>

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Famiglia raccordo               | N 018                               |
| Numero pieghe                   | 2,50                                |
| Materiale aspiratore            | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A                          |
| Peso                            | 18,40 g                             |
| Famiglia de prodotti            | FG                                  |

### Accessori



#### SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

Numero articolo.:10.01.06.01065

Famiglia raccordo: N 018

Filettatura G1: G1/4"-AG

Lunghezza L1: 28,8 mm

Lunghezza di montaggio: 4 mm

Diametro nominale dn: 4,4 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 5 mm

Materiale: Alluminio



#### SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

Numero articolo.:10.01.06.01066

Famiglia raccordo: N 018

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza L1: 28,8 mm

Lunghezza di montaggio: 15 mm

Diametro nominale dn: 4,4 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 5 mm

Materiale: Alluminio

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)