

Ventosa a soffiETTO (tonda)

FSGA 11 HT1-60 M5-AG

Numero articolo.:10.01.06.01227

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01227>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffiETTO (tonda) > Ventose a soffiETTO FSGA (1,5 pieghe) > FSGA 11 HT1-60 M5-AG

Ventosa a soffiETTO (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane



Dimensione: 11

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A


Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: M5-AG

Numero pieghe: 1,5

Allacciamento: M5-AG

Dati di costruzione



| Attributo | Valore |
|-----------|----------|
| d2 | 5,10 mm |
| Dmax(S) | 13 mm |
| dn | 2,50 mm |
| Ds | 10,40 mm |
| G1 | M5-AG |
| H | 21 mm |
| LG1 | 5 mm |
| SW1 | 7 mm |
| Z (Corsa) | 4 mm |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
| Dimensione | 11 |
| Numero pieghe | 1,50 |
| Allacciamento | M5-AG |
| Raggio volta (min) (convesso) | 10 mm |
| Volume | 0,23 cm ³ |

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffiato (tonda)

FSGA 11 HT1-60 M5-AG

Numero articolo.:10.01.06.01227

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01227>

| | |
|------------------------------------|--------|
| Potenza aspir. | 0,95 N |
| Forza rottura | 3,80 N |
| Diametro interno del tubo (rac.) d | 2 mm |
| Peso | 2 g |
| Famiglia de prodotti | FSGA |

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



SPI 11 PEEK

Numero articolo.:10.01.06.03281

Dimensione: 11

Materiale: Polietereeterchetone

Pezzi di ricambio



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Numero articolo.:10.01.06.00123

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: M5-AG

Lunghezza L1: 16 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 2,5 mm

Materiale: Alluminio

Ventosa a soffietto (tonda)

FSGA 11 HT1-60 M5-AG

Numero articolo.:10.01.06.01227

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01227>



FGA 11 HT1-60 N016

Numero articolo.:10.01.06.01247

Dimensione: 11

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Numero pieghe: 1,5