

Ventosa a soffierto (tondo)

FGA 78 HT1-60 N019

Numero articolo.:10.01.06.02474

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02474>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffierto (tonda) > FGA 78 HT1-60 N019

Aspiratore a soffierto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane




Dimensione: 78

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Numero pieghe: 1,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	11,80 mm
d1	21,80 mm
d2	54 mm
D1	83 mm
Dk	24,70 mm
Dmax(S)	84,50 mm
Ds	74 mm
H	47 mm
H2	19,70 mm
H3	31,40 mm
Z (Corsa)	16 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Numero pieghe	1,50
Potenza aspir.	137,40 N
Dimensione	78
Materiale aspiratore	Materiale a temperatura elevata HT1
Peso	55,60 g

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tondo)

FGA 78 HT1-60 N019

Numero articolo.:10.01.06.02474

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02474>

Raggio volta (min) (convesso)

70 mm

Famiglia de prodotti

FGA

Accessori



SA-NIP N019 G1/4-AG DN820

Numero articolo.:10.01.06.01959

Famiglia raccordo: N 019

Filettatura G1: G1/4"-AG

Lunghezza L1: 40 mm

Lunghezza di montaggio: 6 mm

Diametro nominale dn: 8,2 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 8 mm

Materiale: Alluminio



SA-NIP N019 G1/4-IG DN820

Numero articolo.:10.01.06.01960

Famiglia raccordo: N 019

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza L1: 38 mm

Lunghezza di montaggio: 15 mm

Diametro nominale dn: 8,2 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 8 mm

Materiale: Alluminio