

Ventosa a soffietto (tondo)

FG 62 HT1-60 N018

Numero articolo.:10.01.06.02475

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02475>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffietto (tonda) > FG 62 HT1-60 N018

Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari




Dimensione: 62

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Numero pieghe: 2,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	8 mm
d2	29,50 mm
D1	62 mm
Dk	18 mm
Dmax(S)	65 mm
Ds	62,20 mm
H	54 mm
H2	13 mm
Z (Corsa)	29 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	41,01 N
Forza rottura	137 N
Volume	61,12 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	42 mm
Dimensione	62
Famiglia raccordo	N 018
Numero pieghe	2,50

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tondo)

FG 62 HT1-60 N018

Numero articolo.:10.01.06.02475

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02475>

Materiale aspiratore	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60 Shore A
Peso	39,20 g
Famiglia de prodotti	FG