

Ventosa a soffiutto (tondo)

SPB4 50 SI-55 SC090

Numero articolo.:10.01.06.02613

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02613>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > SPB4 50 SI-55 SC090

Ventosa a soffiutto (rotonda) 4,5 per la movimentazione di buste e imballaggi dalla forma labile




Dimensione: 50

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Numero pieghe: 4,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	20 mm
d1	24,80 mm
d2	30 mm
D1	51 mm
Dk	31 mm
Dmax(S)	51,50 mm
Ds	50,30 mm
H	76 mm
H2	14 mm
H3	16 mm
Z (Corsa)	36,50 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir. a -200 mbar	16,50 N
Potenza aspir. a -400 mbar	33 N
Potenza aspir.	49,50 N
Forza rottura a -200 mbar	22 N
Forza rottura a -400 mbar	37 N

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tondo)

SPB4 50 SI-55 SC090

Numero articolo.:10.01.06.02613

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02613>

Volume	64,55 cm ³
Dimensione	50
Famiglia raccordo	SC 090
Numero pieghe	4,50
Materiale aspiratore	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	31,30 g
Famiglia de prodotti	SPB4

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza

Accessori



SC 090 G1/2-AG

Numero articolo.:10.01.06.02595

Geometria del collegamento: 090

Allacciamento: G1/2"-AG

Lunghezza L1: 37,5 mm

Lunghezza di montaggio: 7,5 mm

Diametro nominale dn: 15 mm



SC 090 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.06.02596

Geometria del collegamento: 090

Allacciamento: G1/2"-IG

Lunghezza L1: 37,5 mm

Lunghezza di montaggio: 21,5 mm

Diametro nominale dn: 15 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tondo)

SPB4 50 SI-55 SC090

Numero articolo.:10.01.06.02613

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02613>



SC 090 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.02793

Geometria del collegamento: 090

Allacciamento: G1/4"-AG

Lunghezza L1: 33,5 mm

Lunghezza di montaggio: 7,5 mm

Diametro nominale dn: 8 mm



SC 090 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.06.03273

Geometria del collegamento: 090

Allacciamento: G1/4"-IG

Lunghezza L1: 37,5 mm

Lunghezza di montaggio: 21,5 mm

Diametro nominale dn: 11,4 mm



SC 090 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.03269

Geometria del collegamento: 090

Allacciamento: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 31 mm

Lunghezza di montaggio: 7,5 mm

Diametro nominale dn: 4 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tondo)

SPB4 50 SI-55 SC090

Numero articolo.:10.01.06.02613

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02613>



SC 090 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.03272

Geometria del collegamento: 090

Allacciamento: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 37,5 mm

Lunghezza di montaggio: 21,5 mm

Diametro nominale dn: 8,6 mm



SC 090 G3/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.02791

Geometria del collegamento: 090

Allacciamento: G3/8"-AG

Lunghezza L1: 33,5 mm

Lunghezza di montaggio: 7,5 mm

Diametro nominale dn: 10,3 mm



SC 090 G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.03274

Geometria del collegamento: 090

Allacciamento: G3/8"-IG

Lunghezza L1: 37,5 mm

Lunghezza di montaggio: 21,5 mm

Diametro nominale dn: 15 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tondo)

SPB4 50 SI-55 SC090

Numero articolo.:10.01.06.02613

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02613>



SIEB 19.5x1 MS-A2 103

Numero articolo.:10.07.01.00321

Diametro esterno D: 19,5 mm

Lunghezza L: 1 mm

Materiale: Ottone / Acciaio inox

Finezza filtro: 103 µm




SPI 42 PE SPB4-50

Numero articolo.:10.01.06.02916

Dimensione: 42

Materiale: Polietilene

Applicazione: SPB4-50



SSB 20-32 ST-VZ

Numero articolo.:10.07.10.00003

Campo di tenuta: 20,0 ... 32,0 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato

Ventosa a soffietto (tondo)

SPB4 50 SI-55 SC090

Numero articolo.:10.01.06.02613

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02613>



SC 090 NPT1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03666

Geometria del collegamento: 090

Allacciamento: NPT1/4-AG

Lunghezza L1: 36,2 mm

Lunghezza di montaggio: 10 mm

Diametro nominale dn: 8 mm



SC 090 NPT1/4-IG

Numero articolo.:10.01.06.03667

Geometria del collegamento: 090

Allacciamento: NPT1/4-IG

Lunghezza L1: 37,5 mm

Lunghezza di montaggio: 21,5 mm

Diametro nominale dn: 10,3 mm



SC 090 NPT3/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.03668

Geometria del collegamento: 090

Allacciamento: NPT3/8-AG

Lunghezza L1: 36,4 mm

Lunghezza di montaggio: 10 mm

Diametro nominale dn: 10,3 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tondo)

SPB4 50 SI-55 SC090

Numero articolo.:10.01.06.02613

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02613>



SC 090 NPT3/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.03669

Geometria del collegamento: 090

Allacciamento: NPT3/8-IG

Lunghezza L1: 37,5 mm

Lunghezza di montaggio: 21,5 mm

Diametro nominale dn: 10,3 mm