

Ventosa a soffietto (tondo)

FG 4 SI-55 N017

Numero articolo.:10.01.06.02963

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02963>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffietto (tonda) > FG 4 SI-55 N017

Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 4


Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Propriet: FDA-compatible

Numero pieghe: 2,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	3,50 mm
d1	3,90 mm
d2	2,40 mm
D1	5,10 mm
Dk	7 mm
Dmax(S)	5,50 mm
Ds	3,80 mm
H	14 mm
H2	3,90 mm
H3	7 mm
Z (Corsa)	1,50 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	0,27 N
Forza rottura	0,60 N
Volume	0,12 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	4 mm
Dimensione	4
Famiglia raccordo	N 017

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tondo)

FG 4 SI-55 N017

Numero articolo.:10.01.06.02963

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02963>

Numero pieghe	2,50
Materiale aspiratore	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	0,40 g
Famiglia de prodotti	FG