

Ventosa a soffiETTO (tondo)

SAB2 20 NBR-60 P

Numero articolo.:10.01.06.03263

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03263>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > Ventose a soffiETTO SAB2 P (2,5 pieghe) > SAB2 20 NBR-60 P

Ventosa a soffiETTO (rotonda) 2,5 per massima dinamica su superfici arcuate e oliate



Dimensione: 20


Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Numero pieghe: 2,5

Forma: Push In

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	8,50 mm
d1	10,60 mm
d2	10 mm
d5	7,90 mm
dn	4,70 mm
D1	19,70 mm
Dmax(S)	20,50 mm
Ds	19,10 mm
H	24,50 mm
H2	2,20 mm
H3	7,20 mm
H5	2 mm
Z (Corsa)	9 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	4,70 N
Forza rottura	13 N
Volume	2,60 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	20 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffiETTO (tondo)

SAB2 20 NBR-60 P

Numero articolo.:10.01.06.03263

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03263>

Numero pieghe	2,50
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]	60 Shore A
Peso	2,50 g
Famiglia de prodotti	SAB2

Indicazione Potenza aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza

Accessori



FD 16 120

Numero articolo.:10.01.06.02565

Diametro esterno D: 16 mm

Finezza filtro: 120 µm

Usa la costruzione: Ventosa a soffiETTO

Dimensione: FG20/FGA20



SW 100 P 7.3

Numero articolo.:10.05.04.00091

Forma: Push In

Lunghezza L: 15,5 mm

Materiale: Polioximetilene

Diametro esterno D: 7,3 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tondo)

SAB2 20 NBR-60 P

Numero articolo.:10.01.06.03263

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03263>



SW 130 P 7.3

Numero articolo.:10.05.04.00092

Forma: Push In

Lunghezza L: 15,5 mm

Materiale: Polioximetilene

Diametro esterno D: 7,3 mm



SW 150 P 7.3

Numero articolo.:10.05.04.00093

Forma: Push In

Lunghezza L: 15,5 mm

Materiale: Polioximetilene

Diametro esterno D: 7,3 mm



SW 80 P 7.3

Numero articolo.:10.05.04.00090

Forma: Push In

Lunghezza L: 15,5 mm

Materiale: Polioximetilene

Diametro esterno D: 7,3 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de