

## Ventosa a soffiETTO (tonda)

SPB2f 50 SI-55 SC090

Numero articolo.:10.01.06.03560

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03560>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > SPB2f 50 SI-55 SC090

### Ventosa a soffiETTO (tonda) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 50


Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Propriet: FDA-compatible

Numero pieghe: 2,5

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| d         | 20 mm    |
| d1        | 24,80 mm |
| d2        | 21 mm    |
| D1        | 41,60 mm |
| Dk        | 31 mm    |
| Dmax(S)   | 52 mm    |
| Ds        | 49,70 mm |
| H         | 45,60 mm |
| H2        | 14 mm    |
| H3        | 16 mm    |
| Z (Corsa) | 9 mm     |

### Dati tecnici

| Attributo                          | Valore                |
|------------------------------------|-----------------------|
| Potenza aspir. a -200 mbar         | 13,70 N               |
| Potenza aspir. a -400 mbar         | 27,30 N               |
| Potenza aspir.                     | 41 N                  |
| Volume                             | 26,45 cm <sup>3</sup> |
| Diametro interno del tubo (rac.) d | 12 mm                 |
| Dimensione                         | 50                    |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffietto (tonda)

SPB2f 50 SI-55 SC090

Numero articolo.:10.01.06.03560

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03560>

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Famiglia raccordo               | SC 090      |
| Numero pieghe                   | 2,50        |
| Materiale aspiratore            | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A  |
| Peso                            | 16,40 g     |
| Famiglia de prodotti            | SPB2f       |

### Accessori



#### SC 090 NPT1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03666

Geometria del collegamento: 090

Allacciamento: NPT1/4-AG

Lunghezza L1: 36,2 mm

Lunghezza di montaggio: 10 mm

Diametro nominale dn: 8 mm



#### SC 090 NPT1/4-IG

Numero articolo.:10.01.06.03667

Geometria del collegamento: 090

Allacciamento: NPT1/4-IG

Lunghezza L1: 37,5 mm

Lunghezza di montaggio: 21,5 mm

Diametro nominale dn: 10,3 mm

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffietto (tonda)

SPB2f 50 SI-55 SC090

Numero articolo.:10.01.06.03560

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03560>



### SC 090 NPT3/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.03668

Geometria del collegamento: 090

Allacciamento: NPT3/8-AG

Lunghezza L1: 36,4 mm

Lunghezza di montaggio: 10 mm

Diametro nominale dn: 10,3 mm



### SC 090 NPT3/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.03669

Geometria del collegamento: 090

Allacciamento: NPT3/8-IG

Lunghezza L1: 37,5 mm

Lunghezza di montaggio: 21,5 mm

Diametro nominale dn: 10,3 mm



### SIEB 19.5x1 MS-A2 103

Numero articolo.:10.07.01.00321

Diametro esterno D: 19,5 mm

Lunghezza L: 1 mm

Materiale: Ottone / Acciaio inox

Finezza filtro: 103 µm