

Aspiratore piatto (tondo)

FLSA 30 NBR-ESD-55

Numero articolo.:10.01.06.04214

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04214>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Dispositivo di presa speciale > Pinze di presa di flusso > FLSA 30 NBR-ESD-55

Aspiratore piatto (tondo)




Dimensione: 30

Materiale aspiratore: Caucciù al nitrile NBR-ESD

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	17 mm
Dmax(S)	31,50 mm
Ds	30,20 mm
H	14,50 mm
Z (Corsa)	2,80 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale aspiratore	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de