

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB2f 20 SI-55 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.04314

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04314>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > Ventose a soffietto
SPB2f (2,5 pieghe) > SPB2f 20 SI-55 G1/8-AG

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 20


Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Filettatura G1: G1/8"-AG

Numero pieghe: 2,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	6 mm
dn	4,10 mm
Dmax(S)	22,50 mm
Ds	20 mm
G1	G1/8"-AG
H	29,40 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Corsa)	9,10 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir. a -200 mbar	0,60 N
Potenza aspir. a -400 mbar	1,10 N
Potenza aspir.	1,70 N
Volume	1,86 cm ³
Dimensione	20
Numero pieghe	2,50
Materiale aspiratore	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB2f 20 SI-55 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.04314

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04314>

Peso	6,30 g
Famiglia de prodotti	SPB2f

Pezzi di ricambio



SC 040 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.02490

Geometria del collegamento: 040

Allacciamento: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 20,2 mm

Lunghezza di montaggio: 6 mm

Diametro nominale dn: 4,1 mm



SPB2f 20 SI-55 SC040

Numero articolo.:10.01.06.04225

Dimensione: 20

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Propriet: FDA-compatible

Numero pieghe: 2,5

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de