

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB2f 25 SI-55 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.04315

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04315>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > Ventose a soffietto
SPB2f (2,5 pieghe) > SPB2f 25 SI-55 G1/8-IG

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 25


Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Filettatura G1: G1/8"-IG

Numero pieghe: 2,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	8 mm
dn	4,10 mm
Dmax(S)	28 mm
Ds	25 mm
G1	G1/8"-IG
H	39,30 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Corsa)	9,80 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir. a -200 mbar	1 N
Potenza aspir. a -400 mbar	2 N
Potenza aspir.	3 N
Volume	2,94 cm ³
Dimensione	25
Numero pieghe	2,50
Materiale aspiratore	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB2f 25 SI-55 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.04315

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04315>

Peso	8,10 g
Famiglia de prodotti	SPB2f

Pezzi di ricambio



SC 040 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.02482

Geometria del collegamento: 040

Allacciamento: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 20,7 mm

Lunghezza di montaggio: 14 mm

Diametro nominale dn: 4,1 mm



SPB2f 25 SI-55 SC040

Numero articolo.:10.01.06.04226

Dimensione: 25

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Propriet: FDA-compatible

Numero pieghe: 2,5

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de