

## Unità di aspirazione sollevamento

HS 28-32 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.07.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.07.00001>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Dispositivo di presa speciale > Cilindri di sollevamento > Cilindri di sollevamento HS > HS 28-32 G1/8-IG

### Aspiratore di sollevamento HS per la singolarizzazione veloce di carta e pellicola




Corsa Z: 28 mm

Allacciamento: G1/8"-IG

Allacciamento: G1/8"-IG

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
D	50 mm
D1	14 mm
G1	G1/8"-IG
G2	G1/8"-IG
G3	M8-IG
G4	M8-IG
H	97 mm
H1	67 mm
H2	10 mm
H3	10 mm
L	50 mm
LG1	8 mm
LG2	10 mm
LG3	12 mm
LG4	12 mm
Z (Corsa)	28 mm

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Forza presa	9 N
Consumo d'aria	66,70 l/min

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Unità di aspirazione sollevamento

HS 28-32 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.07.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.07.00001>

Consumo d'aria	4,00 m <sup>3</sup> /h
Tempo di ciclo	0,80 s
Peso	0,36 kg
Famiglia de prodotti	HS

---