

Blocco di aspirazione

VCBL-K2 130x30x50 L

Numero articolo.:10.01.12.00647

<https://www.schmalz.com/10.01.12.00647>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Sistemi di bloccaggio per sistemi a 2 circuiti > Blocchi di aspirazione VCBL-K2 > VCBL-K2 130x30x50 L

Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti




Dimensioni (LxB): 130 x 30

Dimensione piastra di aspirazione inferiore: 140x115 mm

Altezza H: 50 mm

Disposizione: longitudinale

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	30 mm
H	50 mm
H2	17 mm
L	130 mm
L1	145 mm
L2	102,50 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione piastra di aspirazione inferiore	140x115 mm
Peso	0,60 kg

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Blocco di aspirazione

VCBL-K2 130x30x50 L

Numero articolo.:10.01.12.00647

<https://www.schmalz.com/10.01.12.00647>



VCDR 130x30x9

Numero articolo.:10.01.12.00804

Lunghezza L: 130 mm

Larghezza B: 30 mm

Altezza H: 9 mm



REIB-PL 116x19.5x5.5 TPE

Numero articolo.:10.01.12.00805

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione

Lunghezza L: 116 mm

Larghezza B: 19,5 mm

Altezza H: 5,5 mm

Dimensione: 130x30



ERS VCBL-Einleger

Numero articolo.:10.01.12.00618

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione

Blocco di aspirazione

VCBL-K2 130x30x50 L

Numero articolo.:10.01.12.00647

<https://www.schmalz.com/10.01.12.00647>



VST VCSP

Numero articolo.:10.01.12.00702

Usa la costruzione: Piastra di aspirazione blocco di aspirazione



VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2 TPE

Numero articolo.:10.01.12.00798

Lunghezza L: 140 mm

Larghezza B: 115 mm

Altezza H: 16,5 mm