

## Multi-Clamp - Pompa a vuoto

VC-M-PU 4 230V-AC

Numero articolo.:10.01.12.02040

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02040>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Sistemi di bloccaggio per la lavorazione manuale > Pompa per vuoto Multi-Clamp VC-M-PU > VC-M-PU 4 230V-AC

### Multi-Clamp - Pompa a vuoto




Tipo corrente: Corrente alternata 230V

Max.vuoto: -850 mbar

Diametro nominale: 9 mm

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore    |
|-----------|-----------|
| B         | 134 mm    |
| B1        | 160,50 mm |
| G2        | G1/4"-AG  |
| H         | 235,10 mm |
| L         | 255 mm    |
| L1        | 269 mm    |

### Dati tecnici

| Attributo | Valore  |
|-----------|---------|
| Peso      | 8,50 kg |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)