

## Blocco di aspirazione

VCBL-S1 120x50x32.7 TV-S

Numero articolo.:10.01.12.02388

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02388>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Sistemi di bloccaggio per sistemi SCM / Morbidelli > Blocchi di aspirazione VCBL-S1 > VCBL-S1 120x50x32.7 TV-S

### Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 1



Dimensioni (LxB): 120 x 50

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 50 mm

Altezza H: 32,7 mm

Funzione supplementare: Valvola di rilevamento + attacco tubo flessibile

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	50 mm
B1	120 mm
L	120 mm
H	32,70 mm
H2	20 mm
L1	120 mm
L2	72,50 mm

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,33 kg

### Pezzi di ricambio

#### Contattare Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Blocco di aspirazione

VCBL-S1 120x50x32.7 TV-S

Numero articolo.:10.01.12.02388

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02388>



### VST VCBL-S DI-RA

Numero articolo.:10.01.12.03573

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione VCBL-S

Campo di tenuta: mm




### TV D9 4.3

Numero articolo.:10.01.12.02514

Diametro esterno D: 9 mm

Corsa sospens. Z: 4,3 mm

Lunghezza L: 22,8 mm



### VCDR 115.5x43x5 VCBL-S

Numero articolo.:10.01.12.03569

Lunghezza L: 115,5 mm

Larghezza B: 43 mm

Altezza H: 5 mm

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione VCBL-S

Campo di tenuta: mm

## Blocco di aspirazione

VCBL-S1 120x50x32.7 TV-S

Numero articolo.:10.01.12.02388

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02388>



**VCSP-O 120x50x15.5 TPE**

Numero articolo.:10.01.12.00012

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 50 mm

Altezza H: 15,5 mm