

Bordi di tenuta


ISDR 81x31x12 Cup 3 NK-50

Numero articolo.:10.01.15.00022

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00022>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Flessibilità dei centri di lavoro CNC > Accessori e parti di ricambio Innospann > ISDR 81x31x12 Cup 3 NK-50

Bordi di tenuta



Larghezza B: 31 mm


Altezza H: 12 mm

Lunghezza L: 81 mm

Materiale aspiratore: Gomma naturale NK-50

Tipo: Cup 3

Dati di costruzione



Attributo	Valore
-----------	--------

B	31 mm
---	-------

H	12 mm
---	-------

L	81 mm
---	-------