

Mono-Base


ISMB-R 90x90x15 40x40

Numero articolo.:10.01.15.00380

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00380>

Pagina iniziale > Sistema di bloccaggio Innospann ISCUP / ISMB / ISQB > ISMB-R 90x90x15 40x40

Mono-Base per tavola a reticolo



Dimensioni (LxB): 90x90


Spazio a pavimento: 90 x 90 mm

Lunghezza L: 90 mm

Larghezza B: 90 mm

Altezza H: 15 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	90 mm
d	60 mm
H	15 mm
L	90 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,10 kg

Accessori

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Mono-Base

ISMB-R 90x90x15 40x40

Numero articolo.:10.01.15.00380

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00380>



ISCUP Cup 1 80x80x30

Numero articolo.:10.01.15.00003

Dimensioni (LxB): 80 x 80

Lunghezza L: 80 mm

Larghezza B: 80 mm

Altezza H: 30 mm



ISCUP Cup 2 80x40x30

Numero articolo.:10.01.15.00004

Dimensioni (LxB): 80 x 40

Lunghezza L: 80 mm

Larghezza B: 40 mm

Altezza H: 30 mm



ISCUP Cup 3 80x28x30

Numero articolo.:10.01.15.00005

Dimensioni (LxB): 80 x 28

Lunghezza L: 80 mm

Larghezza B: 28 mm

Altezza H: 30 mm