Vetro Ventosa

ISCUP-G 80x80x30 Cup 1

Numero articolo.:10.01.15.00392

https://www.schmalz.com/10.01.15.00392

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Flessibilità dei centri di lavoro CNC > Sistema di bloccaggio Innospann ISCUP / ISMB / ISQB > ISCUP-G 80x80x30 Cup 1

Parte superiore aspiratore vetro ventosa per INNOSPANN



- Dimensioni (LxB): 80 x 80
- Lunghezza L: 80 mm
- Larghezza B: 80 mm
- Altezza H: 30 mm

Dati di costruzione

Attributo	Valore
B	80 mm
H	30 mm
L	80 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,17 kg

Pezzi di ricambio

Vetro Ventosa

ISCUP-G 80x80x30 Cup 1

Numero articolo.:10.01.15.00392

https://www.schmalz.com/10.01.15.00392



DI-PROF 4x10 MOS EPDM HR

Numero articolo.:10.01.15.00062

Larghezza B: 4 mm
Altezza H: 10 mm
Materiale di tenuta: EPDM
Tipo di Materiale: Gommapiuma
Modulo: Semicircolare



ISDR 81x81x12 Cup 1 NBR-50

Numero articolo.:10.01.15.00158

Lunghezza L: 81 mm
Larghezza B: 81 mm
Altezza H: 12 mm