

Anello di attrito

REIB-RING SGM 50 PU-55

Numero articolo.:10.01.17.00138

<https://www.schmalz.com/10.01.17.00138>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Dispositivo di presa speciale > Ventose magnetiche > REIB-RING SGM 50 PU-55

Anello di attrito




Usa la costruzione: Ventosa magnetica

Dimensione: 50

Diametro esterno D: 50 mm

Diametro interno d: 35 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
D	50 mm
L	8,80 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione	50
Materiale aspiratore	Poliuretano PU
Temp. ambiente (max.)	100 °C
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	6,70 g

Materiale HT2: temperatura ambiente max. a breve termine fino a +250 °C

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Anello di attrito

REIB-RING SGM 50 PU-55

Numero articolo.:10.01.17.00138

<https://www.schmalz.com/10.01.17.00138>
