

Bordi di tenuta


ISDR 81x12 SQC HT1

Numero articolo.:10.01.18.00842

<https://www.schmalz.com/10.01.18.00842>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione vetro > Sistema di cambio rapido per le macchine Bystronic* > ISDR 81x12 SQC HT1

Bordi di tenuta



Diametro esterno D: 81 mm

Altezza H: 12 mm

Tipo: SQC

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1

Dati di costruzione



Attributo

Valore

H

12 mm