

Schmalz Quick aspiratore ventosa

SQC-C-RU-80x62-NBR

Numero articolo.:10.01.18.01033

<https://www.schmalz.com/10.01.18.01033>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione vetro > Sistema di cambio rapido per le macchine Bystronic* > Schmalz Quick-Change SQC > SQC-C-RU-80x62-NBR

Quick Change aspiratore ventosa



Diametro esterno D: 80 mm

Altezza H: 62 mm

Usa la costruzione: Sistema di sostituzione rapida

Dimensioni (LxB): Diameter 80 mm


Materiale: Alluminio

Supporto pezzo materiale: ED

Durezza del materiale [Shore A]: 85 Shore A

Materiale di tenuta: Polysulfone

Dati di costruzione



Attributo	Valore
D	80 mm
H	62 mm
H1	79,80 mm

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Schmalz Quick aspiratore ventosa

SQC-C-RU-80x62-NBR

Numero articolo.:10.01.18.01033

<https://www.schmalz.com/10.01.18.01033>



V-RING 63x11 V-070 NBR

Numero articolo.:10.07.08.00554

Diametro esterno D: 75 mm

Tipo: V-070