

Ventosa a campana (tonda)

SAXM 80 ED-85 SC055

Numero articolo.:10.01.19.00008

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00008>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > SAXM 80 ED-85 SC055

High-Speed ventosa a soffietto (tondo) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate




Dimensione: 80

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 85 Shore A

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	11,80 mm
d1	27,60 mm
Dk	22 mm
Dmax(S)	92,20 mm
Ds	81 mm
H	31,30 mm
H2	10,50 mm
Z (Corsa)	13,90 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	270 N
Forza laterale	150 N
Forza laterale (superf. oliate)	269 N
Volume	55,47 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	32,50 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Dimensione	80

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a campana (tonda)

SAXM 80 ED-85 SC055

Numero articolo.:10.01.19.00008

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00008>

Famiglia raccordo	SC 055
Numero pieghe	0
Materiale aspiratore	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85 Shore A
Peso	20 g
Famiglia de prodotti	SAXM

Accessori



SC-A 055 G1/4-AG L

Numero articolo.:10.01.06.02821

Geometria del collegamento: 055

Filettatura G1: G1/4"-AG

Lunghezza di montaggio: 7,2 mm

Forma: Auto-bloccaggio



SC-A 055 G1/4-IG L

Numero articolo.:10.01.06.02742

Geometria del collegamento: 055

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza di montaggio: 17,2 mm

Forma: Auto-bloccaggio

Contattare Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a campana (tonda)

SAXM 80 ED-85 SC055

Numero articolo.:10.01.19.00008

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00008>



SC-A 055 G3/8-AG L

Numero articolo.:10.01.06.02809

Geometria del collegamento: 055

Filettatura G1: G3/8"-AG

Lunghezza di montaggio: 7,7 mm

Forma: Auto-bloccaggio



SC-A 055 G3/8-IG L

Numero articolo.:10.01.06.02743

Geometria del collegamento: 055

Filettatura G1: G3/8"-IG

Lunghezza di montaggio: 17,2 mm

Forma: Auto-bloccaggio



SC-A 055 M10-AG L

Numero articolo.:10.01.06.02822

Geometria del collegamento: 055

Filettatura G1: M10-AG

Lunghezza di montaggio: 7,2 mm

Forma: Auto-bloccaggio

Ventosa a campana (tonda)

SAXM 80 ED-85 SC055

Numero articolo.:10.01.19.00008

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00008>



SC-A 055 M14x1.5-AG L

Numero articolo.:10.01.06.02823

Geometria del collegamento: 055

Filettatura G1: M14x1.5-AG

Lunghezza di montaggio: 7,2 mm

Forma: Auto-bloccaggio



SC-A 055 RA L

Numero articolo.:10.01.06.02815

Geometria del collegamento: 055

Lunghezza di montaggio: 9,5 mm

Forma: Auto-bloccaggio



SC-S 055 FDC-L

Numero articolo.:10.01.06.02804

Forma: Elem d attr con Auto-bloc