

Ventosa a campana (tonda)

SAX 30 ED-85 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.19.00179

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00179>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > Ventose a campana SAX > SAX 30 ED-85 G1/4-IG

Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate



Dimensione: 30


Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 85 Shore A

Allacciamento: G1/4"-IG

Numero pieghe: 0

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	6,75 mm
Dmax(S)	35,20 mm
Ds	31,70 mm
G1	G1/4"-IG
H	32,80 mm
LG1	15 mm
SW1	22 mm
Z (Corsa)	4,50 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	39 N
Forza laterale	38 N
Forza laterale (superf. oliate)	41 N
Volume	3,20 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	18 mm
Dimensione	30
Allacciamento	G1/4"-IG
Numero pieghe	0

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a campana (tonda)

SAX 30 ED-85 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.19.00179

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00179>

Materiale aspiratore	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85 Shore A
Peso	37,30 g
Famiglia de prodotti	SAX