

Ventosa a campana (ovale)

SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR

Numero articolo.:10.01.24.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00001>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR

High-Speed ventosa a soffietto




Dimensioni (LxB): 60 x 20

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 85 Shore A

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Bk	20 mm
Bmax(S)	24 mm
Bs	18,70 mm
d	12,80 mm
H	21,90 mm
H2	3 mm
Lk	60 mm
Ls	61,80 mm
Z (Corsa)	4,50 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Forza laterale	44 N
Forza laterale (superf. oliate)	62 N
Volume	5 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	10 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Famiglia raccordo	SC 045-AR
Dimensioni (LxB)	60 x 20
Materiale aspiratore	Elastodur ED

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a campana (ovale)

SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR

Numero articolo.:10.01.24.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00001>

Durezza del materiale [Shore A]	85 Shore A
Peso	7,20 g
Numero pieghe	0
Famiglia de prodotti	SAOXM