

Ventosa a campana (ovale)

SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

Numero articolo.:10.01.24.00002

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00002>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

High-Speed ventosa a soffietto




Dimensioni (LxB): 80 x 30

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 85 Shore A

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Bk	24,10 mm
Bmax(S)	41,50 mm
Bs	31,90 mm
d	12,80 mm
H	22,40 mm
H2	3 mm
Lk	74,30 mm
Ls	82,10 mm
Z (Corsa)	6 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Forza laterale	110 N
Forza laterale (superf. oliate)	134 N
Volume	13 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	20 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Famiglia raccordo	SC 045-AR
Dimensioni (LxB)	80 x 30
Materiale aspiratore	Elastodur ED

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a campana (ovale)

SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

Numero articolo.:10.01.24.00002

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00002>

Durezza del materiale [Shore A]	85 Shore A
Peso	12,20 g
Numero pieghe	0
Famiglia de prodotti	SAOXM