

Ventosa a campana (ovale)

SAOXM 80x30 ED-85 G3/8-AG

Numero articolo.:10.01.24.00037

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00037>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > Ventose a campana SAOXM (ovale) > SAOXM 80x30 ED-85 G3/8-AG

High-Speed ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate



Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 85 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G3/8-AG

Funzione supplementare: Elemento di attrito

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Bmax(S)	41,50 mm
Bs	31,90 mm
dn	4,10 mm
G1	G3/8"-AG
H	30,30 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	88 mm
Ls	82,10 mm
SW1	19 mm
SW2	4 mm
SW3	5 mm
Z (Corsa)	6 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	105 N
Forza laterale	110 N
Forza laterale (superf. oliate)	134 N
Volume	13 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	20 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a campana (ovale)

SAOXM 80x30 ED-85 G3/8-AG

Numero articolo.:10.01.24.00037

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00037>

Dimensioni (LxB)	80 x 30
Materiale aspiratore	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85 Shore A
Peso	37,40 g
Famiglia de prodotti	SAOXM

Pezzi di ricambio




SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

Numero articolo.:10.01.24.00002

Dimensioni (LxB): 80 x 30

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 85 Shore A



SC-I 045 AR-FDC

Numero articolo.:10.01.24.00010

Dimensione: 45

Forma: Antirot/ Elem d attritro

Applicazione: SAOXM 80x30

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a campana (ovale)

SAOXM 80x30 ED-85 G3/8-AG

Numero articolo.:10.01.24.00037

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00037>



SC-A 045-AR G3/8-AG L

Numero articolo.:10.01.06.03133

Geometria del collegamento: 045-AR

Filettatura G1: G3/8"-AG

Lunghezza L: 2 mm

Forma: Auto-bloccaggio



SC-S 045 L

Numero articolo.:10.01.06.02740

Dimensione: 45

Forma: Auto-bloccaggio



SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

Numero articolo.:10.01.24.00002

Dimensioni (LxB): 80 x 30

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 85 Shore A

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a campana (ovale)

SAOXM 80x30 ED-85 G3/8-AG

Numero articolo.:10.01.24.00037

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00037>



SC-I 045 AR-FDC

Numero articolo.:10.01.24.00010

Dimensione: 45

Forma: Antiroto/ Elem d attrito

Applicazione: SAOXM 80x30