Pinza di presa ad aghi

SNG-DL 1.2 24

Numero articolo.:10.01.29.00011

https://www.schmalz.com/10.01.29.00011

Pinza di presa ad aghi "SNG-DL" con struttura estremamente robusta



- Numero ago: 24
- Diametro ago: 1,2 mm
- Corsa dell'ago Z(NA): 17,5 mm
- Campo di pressione (press. di esercizio): 3,0 ... 10,0 bar

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	55 mm
G1	M5-IG
G4	M4-IG
H	117 mm
L	263,50 mm
X1	20 mm
Y1	20 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Numero ago	24
Diametro ago	1,20 mm
Campo di pressione (press. di esercizio)	3,0 ... 10,0 bar
Temp. ambiente	5 ... 60 °C
Posizione montaggio	BEL
Peso	1500 g

Pinza di presa ad aghi

SNG-DL 1.2 24

Numero articolo.:10.01.29.00011

https://www.schmalz.com/10.01.29.00011

Accessori



BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

Numero articolo.:10.01.29.00093

Usa la costruzione: Pinza di presa ad aghi
Lunghezza L: 31 mm
Larghezza B: 34 mm
Altezza H: 11,5 mm
Filettatura G1: G1/4"-IG

STV-GE M5-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00201

Filettatura G1: M5-AG
Diametro est tubo fless: 6 mm
Materiale: Ottone
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
Diametro esterno D: 9,9 mm
Lunghezza L: 18,8 mm

STV-W M5-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00296

Campo di pressione (press. di esercizio): bar
Lunghezza L: 20,8 mm
Altezza H: 13 mm
Filettatura G1: M5-AG

Pinza di presa ad aghi

SNG-DL 1.2 24

Numero articolo.:10.01.29.00011

https://www.schmalz.com/10.01.29.00011

VSL 6-4 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00002

Diametro esterno D: 6 mm
Diametro interno d: 4 mm
Lunghezza (max): 500 m
Materiale tubo: PU
raggio di curvatura min.: 35 mm
Campo di pressione (press. di esercizio): -0,95 ... 10,00 bar
Temp. ambiente: -20 ... 90 °C

Pezzi di ricambio



ERS SNG-DL 1.2

Numero articolo.:10.01.29.00102

Usa la costruzione: Pinza di presa ad aghi
Dimensione: DL
contiene: 2 cunei ad ago montati
Diametro ago: 1,2 mm