

Piastra flangiata (tondo)

FLAN-PL 55x7.5-EL1

Numero articolo.:10.01.30.00208

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00208>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Dispositivo di presa speciale > Pinze di presa per vetro sottile > Accessori STGG > FLAN-PL 55x7.5-EL1

Piastra flangiata (tondo)




Diametro esterno D: 55 mm

Lunghezza L: 7,5 mm

Dimensione: EL1

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	10 mm
d1	4,30 mm
D2	16 mm
D	55 mm
Dmk	28 mm
D mk1	46 mm
G2	M4-IG
L	7,50 mm
L1	9,50 mm
L2	2 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Campo di pressione (press. di esercizio)	bar
Peso	34,90 g

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de