

Pinze di presa di flusso (mod)

SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG

Numero articolo.:10.01.30.00360

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00360>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Dispositivo di presa speciale > Pinze di presa di flusso > Pinze di presa di flusso SCG > SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG

Pinze di presa di flusso per la movimentazione di componenti delicati



Numero di eiettore: 1


Codice cat di prestaz: E100

Modello: Funzione di soffiaggio

Montaggio: lateralmente

Funzione supplementare: Silenziatore assiale

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	36 mm
d	6,60 mm
D1	40 mm
D2	39,80 mm
G1	M37x1-AG
G2	G1/8"-IG
G3	G3/8"-IG
G4	G1/4"-IG
G5	M5-IG
H	106,60 mm
H1	111,10 mm
H3	17,60 mm
H4	9 mm
H5	9,60 mm
L1	74,90 mm
LG1	4,50 mm
X1	42 mm
Y1	25,50 mm

Dati tecnici

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pinze di presa di flusso (mod)

SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG

Numero articolo.:10.01.30.00360

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00360>

Attributo	Valore
Modello	A
Montaggio	lateralmente
Capacità di aspirazione	270 ... 590 l/min
Capacità di aspirazione	16,2 ... 35,4 m ³ /h
Consumo d'aria	60 ... 200 l/min
Consumo d'aria	3,6 ... 12,0 m ³ /h
Campo di pressione (press. di esercizio)	1,0 ... 5,0 bar
Temp. ambiente	5 ... 75 °C
Peso	188 g
Famiglia de prodotti	SCG

Nota: consumo di aria compressa: Il valore specificato può essere uguale per aspirazione e scarico. Pressioni di esercizio inferiori a 1 bar sono possibili ma devono essere testate individualmente

Accessori



SAUG-FL SCG 40 POM

Numero articolo.:10.01.30.00030

Diametro esterno D: 40 mm

Altezza H: 9,5 mm

Materiale aspiratore: Poloximetilene POM

Temperatura di lavoro max.: 80 °C

Usa la costruzione: Pinze di presa di flusso



SAUG-FL SCG 60 POM

Numero articolo.:10.01.30.00031

Diametro esterno D: 60 mm

Altezza H: 9,5 mm

Materiale aspiratore: Poloximetilene POM

Temperatura di lavoro max.: 80 °C

Usa la costruzione: Pinze di presa di flusso

Contattare Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pinze di presa di flusso (mod)

SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG

Numero articolo.:10.01.30.00360

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00360>



SAUG-SCG 20 SI-MD-55 602 B

Numero articolo.:10.01.30.01079


Dimensione: 20

Altezza H: 22,5 mm

Materiale aspiratore: Silicone SI metal detector

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Ventosa: Vent. a soffietto SCG(S)



SAUG-SCG 30 SI-MD-55 602 B

Numero articolo.:10.01.30.01080


Dimensione: 30

Altezza H: 26,3 mm

Materiale aspiratore: Silicone SI metal detector

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Ventosa: Vent. a soffietto SCG(S)



SAUG-SCG 40 SI-MD-55 602 B

Numero articolo.:10.01.30.01081

Dimensione: 40

Altezza H: 29 mm

Materiale aspiratore: Silicone SI metal detector

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Ventosa: Vent. a soffietto SCG(S)

Contattare Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pinze di presa di flusso (mod)

SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG

Numero articolo.:10.01.30.00360

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00360>



SAUG-SCG 50 SI-MD-55 602 B

Numero articolo.:10.01.30.01082

Dimensione: 50

Altezza H: 31,5 mm

Materiale aspiratore: Silicone SI metal detector

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Ventosa: Vent. a soffietto SCG(S)



SAUG-SCG 20 SI-HD-65 602 B

Numero articolo.:10.01.30.01099

Dimensione: 20

Altezza H: 22,5 mm

Materiale aspiratore: Silicone SI-HD

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Ventosa: Vent. a soffietto SCG(S)



SAUG-SCG 30 SI-HD-65 602 B

Numero articolo.:10.01.30.01100

Dimensione: 30

Altezza H: 26,3 mm

Materiale aspiratore: Silicone SI-HD

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Ventosa: Vent. a soffietto SCG(S)

Pinze di presa di flusso (mod)

SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG

Numero articolo.:10.01.30.00360

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00360>



SAUG-SCG 40 SI-HD-65 602 B

Numero articolo.:10.01.30.01101

Dimensione: 40

Altezza H: 29 mm

Materiale aspiratore: Silicone SI-HD

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Ventosa: Vent. a soffietto SCG(S)



SAUG-SCG 50 SI-HD-65 602 B

Numero articolo.:10.01.30.01102

Dimensione: 50

Altezza H: 31,5 mm

Materiale aspiratore: Silicone SI-HD

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Ventosa: Vent. a soffietto SCG(S)



SAUG-SCG 20 NBR-ESD-55 602 B

Numero articolo.:10.01.30.01083

Dimensione: 20

Altezza H: 22,5 mm

Materiale aspiratore: Caucciù al nitrile NBR-ESD

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Ventosa: Vent. a soffietto SCG(S)

Contattare Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pinze di presa di flusso (mod)

SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG

Numero articolo.:10.01.30.00360

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00360>



SAUG-SCG 30 NBR-ESD-55 602 B

Numero articolo.:10.01.30.01084

Dimensione: 30

Altezza H: 26,3 mm

Materiale aspiratore: Caucciù al nitrile NBR-ESD

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Ventosa: Vent. a soffietto SCG(S)



SAUG-SCG 40 NBR-ESD-55 602 B

Numero articolo.:10.01.30.01085

Dimensione: 40

Altezza H: 29 mm

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Ventosa: Vent. a soffietto SCG(S)



SAUG-SCG 50 NBR-ESD-55 602 B

Numero articolo.:10.01.30.01086

Dimensione: 50

Altezza H: 31,5 mm

Materiale aspiratore: Caucciù al nitrile NBR-ESD

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Ventosa: Vent. a soffietto SCG(S)

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pinze di presa di flusso (mod)

SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG

Numero articolo.:10.01.30.00360

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00360>



STV-W G1/8-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00288

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Plastica

Temp. ambiente: °C

Lunghezza L: 20,8 mm



STV-W M5-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00296

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Lunghezza L: 20,8 mm

Altezza H: 13 mm

Filettatura G1: M5-AG



VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

Numero articolo.:10.07.09.00007

Diametro esterno D: 26 mm

Diametro interno d: 19 mm

Lunghezza (max): 50 m

Materiale tubo: PVC con spirale di filo

raggio di curvatura min.: 85 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,90 ... 5,00 bar

Temp. ambiente: -15 ... 65 °C

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pinze di presa di flusso (mod)

SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG

Numero articolo.:10.01.30.00360

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00360>



SD G3/8-AG 40x80 SCG

Numero articolo.:10.01.30.00352

Filettatura G1: G3/8"-AG

Diametro esterno D: 40 mm

Lunghezza L: 80 mm

Usa la costruzione: Pinze di presa di flusso