

Ventosa (tonda)

SAUG-SCGS 40 NBR-ESD-55

Numero articolo.:10.01.30.00914

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00914>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Dispositivo di presa speciale > Pinze di presa di flusso > Ventose per pinza di presa di flusso SCGS > SAUG-SCGS 40 NBR-ESD-55

Ventosa (tonda)




Dimensione: 40

Materiale aspiratore: Caucciù al nitrile NBR-ESD

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Dati di costruzione



Attributo	Valore
D1	41 mm
Dmax (N)	25 mm
Dmax(S)	41,50 mm
dn	18,90 mm
Ds	40,50 mm
G1	M20x1-IG
H	27,80 mm
LG1	5 mm
Z (Corsa)	3,70 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione	40
Materiale aspiratore	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	21,20 g
Famiglia de prodotti	SAUG-SCGS

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa (tonda)

SAUG-SCGS 40 NBR-ESD-55

Numero articolo.:10.01.30.00914

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00914>

Pezzi di ricambio



FLSA 40 NBR-ESD-55

Numero articolo.:10.01.06.04390

Dimensione: 40

Materiale aspiratore: Caucciù al nitrile NBR-ESD

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de