

## Ventosa (tonda)

SAUG-SCGS 50 SI-HD-65

Numero articolo.:10.01.30.00919

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00919>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Dispositivo di presa speciale > Pinze di presa di flusso > Ventose per pinza di presa di flusso SCGS > SAUG-SCGS 50 SI-HD-65

### Ventosa (tonda)



Dimensione: 50

Materiale aspiratore: Silicone SI-HD

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| D1        | 51 mm    |
| Dmax (N)  | 25 mm    |
| Dmax(S)   | 51,50 mm |
| dn        | 18,90 mm |
| Ds        | 50,30 mm |
| G1        | M20x1-IG |
| H         | 31,50 mm |
| LG1       | 5 mm     |
| Z (Corsa) | 4,20 mm  |

### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore         |
|---------------------------------|----------------|
| Dimensione                      | 50             |
| Materiale aspiratore            | Silicone SI-HD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A     |
| Peso                            | 24,30 g        |
| Famiglia de prodotti            | SAUG-SCGS      |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa (tonda)

SAUG-SCGS 50 SI-HD-65

Numero articolo.:10.01.30.00919

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00919>

### Pezzi di ricambio



#### FLSA 50 SI-HD-65

Numero articolo.:10.01.06.03467

Dimensione: 50

Materiale aspiratore: Silicone SI-HD

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

#### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)