

Eiettore base

SEG 20 LS SDA

Numero articolo.:10.02.01.00114

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00114>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori base > Eiettori base SEG > SEG 20 LS SDA

Eiettore base con alloggiamento robusto per impiego universale



Diametro ugello: 2 mm


Forma: Per potenza di aspirazione elevata

Funzione supplementare: Silenziatore assiale

Capacità di aspirazione: 170 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 186 l/min

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	26 mm
D	20 mm
D2	20 mm
G1	G1/4"-IG
G2	G1/4"-IG
G3	G3/8"-IG
H	38 mm
L	90 mm
L1	146 mm
SW1	17 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro ugello	2 mm
Grado evacuazione	55 %
Capacità di aspirazione	170 l/min
Capacità di aspirazione	10,20 m ³ /h
Capacità di aspirazione (max.)	6,00 cfm
Consumo d'aria (aspir.)	186 l/min
Consumo d'aria (aspir.)	11,20 m ³ /h
Consumo d'aria (aspir.)	6,57 cfm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore base

SEG 20 LS SDA

Numero articolo.:10.02.01.00114

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00114>

Livello sonoro libero	75 dB(A)
Livello sonoro aspirazione	68 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio)	3,0 ... 6,0 bar
Campo di pressione (press. di esercizio)	43,5 ... 87,0
Pressione ottimale	5 bar
Pressione ottimale	72,50 psi
Diametro int. tubo per aria compressa	4 mm
Diametro int. tubo per vuoto	9 mm
Temp. ambiente	-10 ... 80 °C
Peso	130 g
Famiglia de prodotti	SEG

Nota: Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza

Accessori



VFT G3/8-IG 80

Numero articolo.:10.07.01.00122

Allacciamento: G3/8"-IG

Forma: Inserto per filtro lungo

Portata nominale: 245 l/min

Portata nominale: 14,7 m³/h

Finezza filtro: 80 µm

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore base

SEG 20 LS SDA

Numero articolo.:10.02.01.00114

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00114>



SD G3/8-AG 20x56 SEG

Numero articolo.:10.02.01.00905

Filettatura G1: G3/8"-AG

Diametro esterno D: 20 mm

Lunghezza L: 56 mm

Usa la costruzione: Eiettori base SEG