

Eietto base

SBP 05 G01 SDA

Numero articolo.:10.02.01.00599

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00599>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori base > Eiettori base SBP > SBP 05 G01 SDA

Eiettore base per impiego universale



Diametro ugello: 0,5 mm

Funzione supplementare: Silenziatore assiale

Grado evacuazione: 85 %


Allacciamento: M5(1)-M5(2)

Pressione ottimale: 4,5 bar

Capacità di aspirazione: 8 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 13,5 l/min

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	10 mm
d	4,20 mm
D	9 mm
G1	M5-IG
G2	M5-IG
H	26 mm
H1	31 mm
H2	5,20 mm
H3	12 mm
L	45 mm
L1	74 mm
L2	18 mm
L3	5 mm
L4	12,50 mm
LG1	5 mm
LG2	5 mm
SW1	8 mm
SW2	8 mm
X1	20 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore base

SBP 05 G01 SDA

Numero articolo.:10.02.01.00599

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00599>

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro ugello	0,50 mm
Grado evacuazione	85 %
Capacità di aspirazione	0,50 m³/h
Capacità di aspirazione	8 l/min
Consumo d'aria (aspir.)	0,80 m³/h
Consumo d'aria (aspir.)	13,50 l/min
Livello sonoro libero	58 dB(A)
Livello sonoro aspirazione	53 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio)	3,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale	4,50 bar
Diametro int. tubo per aria compressa	2 mm
Diametro int. tubo per vuoto	2 mm
Temp. ambiente	0 ... 60 °C
Campo di pressione (press. di esercizio)	43,5 ... 87,0
Capacità di aspirazione (max.)	0,28 cfm
Consumo d'aria (aspir.)	0,48 cfm
Peso	7,50 g
Famiglia de prodotti	SBP

Nota: Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza

Accessori



BEF-PL 110x44.5x3 SBP

Numero articolo.:10.02.01.00511

Lunghezza L: 110 mm

Larghezza B: 44,5 mm

Altezza H: 3 mm

Usa la costruzione: Eiettore base SBP

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore base

SBP 05 G01 SDA

Numero articolo.:10.02.01.00599

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00599>



SET SBP M4-IG

Numero articolo.:10.02.01.00769

Lunghezza L: 50 mm

Larghezza B: 14 mm

Usa la costruzione: Eiettore base SBP

Tipo: M4-IG



VFI CN6/4 50

Numero articolo.:10.07.01.00241

Allacciamento: Tubo fless. 6/4 con dado

Finezza filtro: 50 µm



VFI 4/2 50

Numero articolo.:10.07.01.00329

Allacciamento: Tubo fless. 4/2

Finezza filtro: 50 µm

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore base

SBP 05 G01 SDA

Numero articolo.:10.02.01.00599

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00599>



SD M5-AG 9x24

Numero articolo.:10.02.01.00539

Filettatura G1: M5-AG

Diametro esterno D: 9 mm

Lunghezza L: 24 mm