

## Module di eiettore

SEP HV 2 07 13

Numero articolo.:10.02.01.01394

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01394>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Moduli di eiettore > Moduli di eiettore  
ecoPump SEP > SEP HV 2 07 13

### Set per il vuoto eiettore in linea



Forma: High Vacuum

Numero dei punti: 2

Misura ugello: 0,7 mm

Diametro foro: 13 mm

Grado evacuazione: 85 %

Campo di pressione (press. di esercizio): 2,0 ... 6,0 bar

Pressione ottimale: 4 bar

Capacità di aspirazione: 42,5 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 23,5 l/min

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| D1        | 5,40 mm  |
| D2        | 12,80 mm |
| L1        | 5 mm     |
| L2        | 41,50 mm |
| L3        | 55,50 mm |

### Dati tecnici

| Attributo                                | Valore          |
|------------------------------------------|-----------------|
| Peso                                     | 3,60 g          |
| Temp. ambiente                           | 0 ... 60 °C     |
| Diametro int. tubo per aria compressa    | 4 mm            |
| Diametro int. tubo per vuoto             | 6 mm            |
| Campo di pressione (press. di esercizio) | 2,0 ... 6,0 bar |
| Campo di pressione (press. di esercizio) | 29,0 ... 87,0   |
| Pressione ottimale                       | 4 bar           |
| Pressione ottimale                       | 58 psi          |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Module di eiettore

SEP HV 2 07 13

Numero articolo.:10.02.01.01394

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01394>

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Livello sonoro libero          | 72 dB(A)    |
| Livello sonoro aspirazione     | 62 dB(A)    |
| Capacità di aspirazione        | 2,62 m³/h   |
| Capacità di aspirazione        | 42,50 l/min |
| Capacità di aspirazione (max.) | 1,50 cfm    |
| Consumo d'aria (aspir.)        | 1,45 m³/h   |
| Consumo d'aria (aspir.)        | 23,50 l/min |
| Consumo d'aria (aspir.)        | 0,83 cfm    |
| Grado evacuazione              | 85 %        |
| Numero dei punti               | 2           |
| Misura ugello                  | 0,70 mm     |
| Diametro foro                  | 13 mm       |
| Forma                          | High Vacuum |
| Famiglia de prodotti           | SEP         |

### Accessori



#### SHC 2 13

Numero articolo.:10.02.01.01496

Numero dei punti: 2

Diametro foro: 13 mm

Diametro esterno D: 14,2 mm

Lunghezza L: 18 mm

Filettatura G1: M16x1-AG



#### SD 16.5x51.5 SHC 13

Numero articolo.:10.02.01.01498

Diametro esterno D: 16,5 mm

Lunghezza L: 51,5 mm

Usa la costruzione: Schmalz Holder Cap

Dimensione: 13

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Module di eiettore

SEP HV 2 07 13

Numero articolo.:10.02.01.01394

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01394>



### SFE 13 AL

Numero articolo.:10.02.01.01419

Diametro foro: 13 mm

Larghezza B: 23 mm

Altezza H: 33 mm

Lunghezza L: 51,5 mm

Filettatura G1: G1/8"-IG

Filettatura G2: G1/4"-IG

Attacco aria compressa: G1/8"-IG

Allacciamento: G1/4"-IG

Allacciamento: G1/8"-IG



### SFE 13 POM

Numero articolo.:10.02.01.01807

Diametro foro: 13 mm

Larghezza B: 23 mm

Altezza H: 33 mm

Lunghezza L: 46,5 mm

Filettatura G1: G1/8"-IG

Filettatura G2: G1/4"-IG

Attacco aria compressa: G1/8"-IG

Allacciamento: G1/4"-IG



### BEF-WIN 36x40x27 5 SFE-13

Numero articolo.:10.08.03.00314

Larghezza B: 36 mm

Altezza H: 40 mm

Lunghezza L: 27 mm

Usa la costruzione: Schmalz Fixation Element

Dimensione: 13

## Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Module di eiettore

SEP HV 2 07 13

Numero articolo.:10.02.01.01394

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01394>



### SET SFE 13

Numero articolo.:10.02.01.01579

Larghezza B: 20 mm

Altezza H: 20 mm

Lunghezza L: 27 mm

Usa la costruzione: Schmalz Fixation Element

Dimensione: 13

Filettatura G1: G1/8"-AG

Filettatura G2: M8-AG



### SEV G1/8-IG G1/8-AG

Numero articolo.:10.02.01.01519

Diametro esterno D: 19 mm

Lunghezza L: 39,5 mm

Filettatura G1: G1/8"-IG

Filettatura G2: G1/8"-AG

## Pezzi di ricambio



### ERS SEP-13 6xRUE-KLAP

Numero articolo.:10.02.01.01449

Usa la costruzione: Module di eiettore

Dimensione: 13

contiene: 6x lembo

## Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)