Schmalz X-Pump

SXPi 30 IMP Q M12-8

Numero articolo.:10.02.02.03797

https://www.schmalz.com/10.02.02.03797

Eiettore compatto con Condition Monitoring et funzione digitale

- Diametro ugello: 3 mm
- Valvola di controllo: Doppia valvola pilota
- Allacciamento elettrico: Connectore M12, 8 pol
- Comunicazione: IO-Link (Class A)
- Capacità di aspirazione: 220 l/min
- Consumo d'aria (aspir.): 380 l/min
- Campo di pressione (press. di esercizio): 3,0 ... 6,0 bar
- Max.vuoto: 850 mbar
- Livello sonoro libero: 72 dB(A)
- Tipo di protezione IP: IP 65

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	39 mm
d	5,50 mm
G2	M12x1-AG
H	108 mm
H1	120 mm
H2	54 mm
H3	6 mm
L	210 mm
L2	5 mm
L3	97 mm
X1	89 mm
Y1	10 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro ugello	3 mm
Grado evacuazione	85 %
Capacità di aspirazione	220 l/min
Capacità di aspirazione	13,20 m³/h
Capacità di aspirazione (max.)	7,77 cfm
Consumo d'aria (aspir.)	380 l/min

Contattare Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Schmalz X-Pump

SXPi 30 IMP Q M12-8

Numero articolo.:10.02.02.03797

https://www.schmalz.com/10.02.02.03797

Consumo d'aria (aspir.)	22,80 m³/h
Consumo d'aria (aspir.)	13,42 cfm
Livello sonoro libero	72 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio)	43,5 ... 87,0
Campo di pressione (press. di esercizio)	3,0 ... 6,0 bar
Consumo d'aria scar. max.	200 l/min
Consumo d'aria scar. max.	7,06 cfm
Consumo d'aria scar. max.	12 m³/h
Diametro int. tubo per aria compressa	8 mm
Diametro int. tubo per vuoto	9 mm
Valvola di controllo	Doppia valvola pilota
Peso	0,82 kg
Temp. ambiente	0 ... 50 °C
Famigilia de prodotti	SXPi

Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e per le valvole elettromagnetiche è pari a 24V DC Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza

Accessori

ASK B-M12-8 5000 K-8P

Numero articolo.:21.04.05.00079

Allacciamento elettrico: Bussola M12, 8 pol
Lunghezza del cavo: 5.000 mm
Materiale tubo: PUR cavo

Schmalz X-Pump

SXPi 30 IMP Q M12-8

Numero articolo.:10.02.02.03797

https://www.schmalz.com/10.02.02.03797

GPQ1 122x46x43 SXPi/SXMPi

Numero articolo.:10.02.02.02473

Lunghezza L: 122 mm
Larghezza B: 46 mm
Altezza H: 43 mm
Numero di collegamenti: 1
Usa la costruzione: Eiettori compatti SXPi/SXMPi

GPQ2 122x87x48 SXPi/SXMPi

Numero articolo.:10.02.02.02154

Lunghezza L: 122 mm
Larghezza B: 87 mm
Altezza H: 48 mm
Numero di collegamenti: 2
Usa la costruzione: Eiettori compatti SXPi/SXMPi

Pezzi di ricambio

SD 96x54x40 SXPi/SXMPi

Numero articolo.:10.02.02.02124

Lunghezza L: 96 mm
Larghezza B: 54 mm
Altezza H: 40 mm
Usa la costruzione: Eiettori compatti SXPi/SXMPi

Schmalz X-Pump

SXPi 30 IMP Q M12-8

Numero articolo.:10.02.02.03797

https://www.schmalz.com/10.02.02.03797



VST SXPi-25-30-SD

Numero articolo.:10.02.02.04283

Usa la costruzione: Schmalz X-Pump SXPi
Dimensione: 25-30-SD
contiene: Setaccio / silenziatore / RSV