

## Schmalz X-Pump

SXMPi 30 NC Q 2xM12-5

Numero articolo.:10.02.02.03815

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03815>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori compatti > Eiettori compatti X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link > SXMPi 30 NC Q 2xM12-5

### Eietttore compatto con Condition Monitoring, con funzione Power per lo scarico et funzione digitale



Diametro ugello: 3 mm

Valvola di controllo: Chiuso senza corrente

Allacciamento elettrico: 2xConnect M12, 5+5 pol

Comunicazione: IO-Link (Class A)

Capacità di aspirazione: 220 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 380 l/min


Campo di pressione (press. di esercizio): 3,0 ... 6,0 bar

Max.vuoto: -850 mbar

Livello sonoro libero: 72 dB(A)

Tipo di protezione IP: IP 65

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| B         | 39 mm    |
| d         | 5,50 mm  |
| G2        | M12x1-AG |
| H         | 108 mm   |
| H1        | 146 mm   |
| H2        | 54 mm    |
| H3        | 6 mm     |
| H4        | 26 mm    |
| L         | 210 mm   |
| L2        | 5 mm     |
| L3        | 97 mm    |
| X1        | 89 mm    |
| Y1        | 10 mm    |

### Dati tecnici

| Attributo               | Valore     |
|-------------------------|------------|
| Diametro ugello         | 3 mm       |
| Grado evacuazione       | 85 %       |
| Capacità di aspirazione | 220 l/min  |
| Capacità di aspirazione | 13,20 m³/h |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Schmalz X-Pump

SXMPi 30 NC Q 2xM12-5

Numero articolo.:10.02.02.03815

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03815>

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Capacità di aspirazione (max.)           | 7,77 cfm              |
| Consumo d'aria (aspir.)                  | 380 l/min             |
| Consumo d'aria (aspir.)                  | 22,80 m³/h            |
| Consumo d'aria (aspir.)                  | 13,42 cfm             |
| Livello sonoro libero                    | 72 dB(A)              |
| Campo di pressione (press. di esercizio) | 43,5 ... 87,0         |
| Campo di pressione (press. di esercizio) | 3,0 ... 6,0 bar       |
| Consumo d'aria scar. max.                | 320 l/min             |
| Diametro int. tubo per aria compressa    | 8 mm                  |
| Diametro int. tubo per vuoto             | 9 mm                  |
| Valvola di controllo                     | Chiuso senza corrente |
| Peso                                     | 0,96 kg               |
| Temp. ambiente                           | 0 ... 50 °C           |
| Famiglia de prodotti                     | SXMPi                 |

Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e per le valvole elettromagnetiche è pari a 24V DC Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza

### Accessori



#### ASK B-M12-5 5000 K-5P

Numero articolo.:21.04.05.00080

Allacciamento elettrico: Bussola M12, 5 pol

Lunghezza del cavo: 5.000 mm

Materiale tubo: PUR cavo

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Schmalz X-Pump

SXMPi 30 NC Q 2xM12-5

Numero articolo.:10.02.02.03815

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03815>



### GPQ1 122x46x43 SXPi/SXMPi

Numero articolo.:10.02.02.02473

Lunghezza L: 122 mm

Larghezza B: 46 mm

Altezza H: 43 mm

Numero di collegamenti: 1

Usa la costruzione: Eiettori compatti SXPi/SXMPi



### GPQ2 122x87x48 SXPi/SXMPi

Numero articolo.:10.02.02.02154

Lunghezza L: 122 mm

Larghezza B: 87 mm

Altezza H: 48 mm

Numero di collegamenti: 2

Usa la costruzione: Eiettori compatti SXPi/SXMPi

## Pezzi di ricambio



### SD 96x54x40 SXPi/SXMPi

Numero articolo.:10.02.02.02124

Lunghezza L: 96 mm

Larghezza B: 54 mm

Altezza H: 40 mm

Usa la costruzione: Eiettori compatti SXPi/SXMPi

## Contattare Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Schmalz X-Pump

SXMPi 30 NC Q 2xM12-5

Numero articolo.:10.02.02.03815

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03815>



VST SXMPi-25-30-SD

Numero articolo.:10.02.02.04543

Usa la costruzione: Schmalz X-Pump SXMPi

Dimensione: 25-30-SD

contiene: Setaccio / silenziatore / RSV