

## Eiettore compatto

SCPSb 07 S04 NO

Numero articolo.:10.02.02.04129

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04129>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori compatti > Eiettori compatti SCPSb > SCPSb 07 S04 NO

### Eiettore compatto con funzionalità di valvola integrata in un design sottile



Misura ugello: 07

Allacciamento: Tubo fless. D6(1)-D6(2)


Capacità di aspirazione: 16 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 22 l/min

Max.vuoto: -850 mbar

Valvola di controllo: Aperto senza corrente

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	18 mm
B1	18,60 mm
d	4,40 mm
d1	6 mm
d2	6 mm
d3	2,60 mm
H	77,50 mm
H1	97 mm
H2	40,80 mm
H3	47,50 mm
H4	16,50 mm
H5	5,50 mm
L	86,20 mm
L1	102,50 mm
L2	81,40 mm
L3	22 mm
L4	29,50 mm
X1	36,90 mm
Y1	12 mm
Y2	12 mm

## Eiettore compatto

SCPSb 07 S04 NO

Numero articolo.:10.02.02.04129

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04129>

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Misura ugello	07
Grado evacuazione	85 %
Capacità di aspirazione	16 l/min
Capacità di aspirazione	0,98 m <sup>3</sup> /h
Campo di pressione (press. di esercizio)	3,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale	4,50 bar
Tipo di protezione IP	IP 40 (con connettore)
Peso	0,17 kg
Valvola di controllo	Aperto senza corrente
Famiglia de prodotti	SCPSb

### Accessori



#### ABL-SET SCPS einstufig

Numero articolo.:10.02.02.04216

Usa la costruzione: Eiettori compatti SCPS/SCPSi

Dimensione: einstufig

Lunghezza L: 14 mm

Larghezza B: 18 mm

Peso: 16,2 g



#### ASK B-MIC10 3000 K-2P

Numero articolo.:21.04.06.00086

Materiale tubo: PUR cavo

Allacciamento elettrico: Connett. 10mm

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Eiettore compatto

SCPSb 07 S04 NO

Numero articolo.:10.02.02.04129

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04129>



### HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS

Numero articolo.:10.02.02.04149

Lunghezza L: 75 mm

Larghezza B: 18 mm

Altezza H: 9 mm

Usa la costruzione: Eiettori compatti SCPS/SCPSi



### SET SCPS

Numero articolo.:10.02.02.04343

Lunghezza L: 113 mm

Larghezza B: 70 mm

Altezza H: 73 mm

Usa la costruzione: Eiettori compatti SCPS/SCPSi



### UMR-SET SCPSb

Numero articolo.:10.02.02.04848

Usa la costruzione: Eiettori compatti SCPSb

## Eiettore compatto

SCPSb 07 S04 NO

Numero articolo.:10.02.02.04129

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04129>



### VFI CN6/4 50

Numero articolo.:10.07.01.00241

Allacciamento: Tubo fless. 6/4 con dado

Finezza filtro: 50 µm



### VFI CN8/6 50

Numero articolo.:10.07.01.00245

Allacciamento: Tubo fless. 8/6 con dado

Finezza filtro: 50 µm



### VFI 6/4 50

Numero articolo.:10.07.01.00328

Allacciamento: Tubo fless. 6/4

Finezza filtro: 50 µm