

## Schmalz X-Pump

SXMPi 25 IMP Q M12-5

Numero articolo.:10.02.02.05305

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05305>


Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori compatti > Eiettori compatti SXMPi Class B > SXMPi 25 IMP Q M12-5

### Eiettore compatto con Condition Monitoring, con funzione Power per lo scarico et funzione digitale



Diametro ugello: 2,5 mm
Allacciamento elettrico: Connettore M12, 5 pol
Capacità di aspirazione: 185 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 290 l/min
Campo di pressione (press. di esercizio): 3,0 ... 6,0 bar
Max.vuoto: -850 mbar
Valvola di controllo: Doppia valvola pilota
Tipo di protezione IP: IP 65
Livello sonoro libero: 67 dB(A)
Comunicazione: IO-Link (Class B)

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	39 mm
d	5,50 mm
G2	M12x1-AG
H	108 mm
H1	146 mm
H2	54 mm
H3	6 mm
H4	26 mm
L	210 mm
L2	5 mm
L3	97 mm
X1	89 mm
Y1	10 mm

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro ugello	2,50 mm
Grado evacuazione	85 %
Capacità di aspirazione	185 l/min
Capacità di aspirazione	11,10 m <sup>3</sup> /h

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Schmalz X-Pump

SXMPi 25 IMP Q M12-5

Numero articolo.:10.02.02.05305

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05305>

Capacità di aspirazione (max.)	6,53 cfm
Consumo d'aria (aspir.)	290 l/min
Consumo d'aria (aspir.)	10,24 cfm
Consumo d'aria (aspir.)	17,40 m <sup>3</sup> /h
Livello sonoro libero	67 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio)	3,0 ... 6,0 bar
Campo di pressione (press. di esercizio)	43,5 ... 87,0
Consumo d'aria scar. max.	320 l/min
Diametro int. tubo per aria compressa	8 mm
Diametro int. tubo per vuoto	9 mm
Valvola di controllo	Doppia valvola pilota
Peso	0,96 kg
Temp. ambiente	0 ... 50 °C
Famiglia de prodotti	SXMPi

### Accessori



#### ASK B-M12-5 5000 S-M12-5

Numero articolo.:21.04.05.00266

Lunghezza del cavo: 5.000 mm

Materiale tubo: PUR cavo



#### ASK B-M12-5 2000 S-M12-5

Numero articolo.:21.04.05.00211

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Allacciamento elettrico: Bussola M12, 5 pol

Lunghezza del cavo: 2.000 mm

Materiale tubo: PUR cavo

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Schmalz X-Pump

SXMPi 25 IMP Q M12-5

Numero articolo.:10.02.02.05305

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05305>



### ASK B-M12-5 5000 K-5P

Numero articolo.:21.04.05.00080

Allacciamento elettrico: Bussola M12, 5 pol

Lunghezza del cavo: 5.000 mm

Materiale tubo: PUR cavo