

Eiettore compatto

SCPi-FS 20 NO RP M12-5

Numero articolo.:10.02.02.05438

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05438>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori compatti > Eiettori compatti SCPb
/ SCPi FS RP > SCPi-FS 20 NO RP M12-5

Eiettore compatto scarico



Misura ugello: 2 mm

Capacità di aspirazione: 135 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 190 l/min

Livello sonoro libero: 76 dB(A)

Campo di pressione (press. di esercizio): 4,0 ... 7,0 bar

Max.vuoto: -850 mbar

Valvola di controllo: Aperto senza corrente

Allacciamento elettrico: Connettore M12, 5 pol

Tipo di protezione IP: IP 65 (con connettore)

Modello: Controllo pneumatico


Dati di costruzione

Eiettore compatto

SCPi-FS 20 NO RP M12-5

Numero articolo.:10.02.02.05438

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05438>



Attributo	Valore
B	22,80 mm
d	6,40 mm
d1	5,50 mm
G1	G1/4"-IG
G2	G3/8"-IG
G3	M12x1-AG
G4	M4-IG
G5	G1/8"-IG
H	170 mm
H1	98 mm
H2	60 mm
H3	87,50 mm
H4	76 mm
H5	127,50 mm
L	118 mm
L1	126,50 mm
L2	112,50 mm
L3	67,50 mm
L4	36,75 mm
X1	27,50 mm
X2	14 mm
X3	58 mm
Y2	30 mm
Y3	10 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro ugello	2 mm
Capacità di aspirazione	135 l/min
Capacità di aspirazione	8,10 m³/h
Capacità di aspirazione (max.)	4,77 cfm
Max.vuoto	-25,10 inHg
Grado evacuazione	85 %
Consumo d'aria (aspir.)	190 l/min
Consumo d'aria (aspir.)	11,40 m³/h
Consumo d'aria (aspir.)	6,71 cfm
Consumo d'aria scar. max.	310 l/min
Consumo d'aria scar. max.	10,95 cfm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore compatto

SCPi-FS 20 NO RP M12-5

Numero articolo.:10.02.02.05438

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05438>

Campo di pressione (press. di esercizio)	4,0 ... 7,0 bar
Campo di pressione (press. di esercizio)	58,0 ... 101,5
Diametro int. tubo per aria compressa	6 mm
Diametro int. tubo per vuoto	8 mm
Livello sonoro libero	76 dB(A)
Valvola di controllo	Aperto senza corrente
Peso	0,62 kg
Temp. ambiente	5 ... 50 °C
Famiglia de prodotti	SCPi

Accessori



ASK B-M12-5 5000 K-5P

Numero articolo.:21.04.05.00080

Allacciamento elettrico: Bussola M12, 5 pol

Lunghezza del cavo: 5.000 mm

Materiale tubo: PUR cavo



ASK B-M12-5 1000 S-M12-5

Numero articolo.:21.04.05.00158

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Allacciamento elettrico: Bussola M12, 5 pol

Lunghezza del cavo: 1.000 mm

Materiale tubo: PUR cavo

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore compatto

SCPi-FS 20 NO RP M12-5

Numero articolo.:10.02.02.05438

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05438>



SD 111x21x45 SMPi/SCPi

Numero articolo.:10.02.02.03381

Lunghezza L: 111 mm

Larghezza B: 21 mm

Altezza H: 45 mm

Usa la costruzione: Eiettori compatti SMPi/SCPi