

Mini eiettore compatto

SCPMb 03 S01 NO AAA

Numero articolo.:10.02.02.05731

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05731>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori compatti > Eiettori compatti
SCPMb / SCPMc / SCPMi > SCPMb 03 S01 NO AAA

Mini-eiettore compatto con struttura particolarmente piccola



Misura ugello: 0,3 mm

Allacciamento: Tubo fless. D4(1)-D4(2)

Capacità di aspirazione: 2 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 4 l/min

Livello sonoro libero: 51 dB(A)


Campo di pressione (press. di esercizio): 2,0 ... 6,0 bar

Max.vuoto: 870 mbar

Valvola di controllo: Aperto senza corrente

Tipo di protezione IP: IP 40 (con connettore)

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	12 mm
B1	12,50 mm
D	9 mm
d1	4,20 mm
d2	4,20 mm
d4	4,30 mm
H	41,50 mm
H1	64,20 mm
H2	24,95 mm
H3	7,50 mm
H4	30 mm
H5	7,50 mm
H6	17,50 mm
L	76,50 mm
L1	95,30 mm
L3	20,50 mm
X1	36 mm

Dati tecnici

Attributo

Valore

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Mini eiettore compatto

SCPMb 03 S01 NO AAA

Numero articolo.:10.02.02.05731

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05731>

Misura ugello	0,30 mm
Valvola di controllo	NO
Grado evacuazione	87 %
Capacità di aspirazione	2 l/min
Consumo d'aria (aspir.)	4 l/min
Consumo d'aria scar. max.	10 l/min
Max.vuoto	870 mbar
Pressione ottimale	4 bar
Campo di pressione (press. di esercizio)	2,0 ... 6,0 bar
Diametro int. tubo per aria compressa	2 mm
Diametro int. tubo per vuoto	2 mm
Temp. ambiente	0 ... 50 °C
Peso	74 g
Famiglia de prodotti	SCPMb

Accessori



ASK B-MIC10 3000 K-2P

Numero articolo.:21.04.06.00086

Materiale tubo: PUR cavo

Allacciamento elettrico: Connett. 10mm



SD 10.5x31.7 SCPM

Numero articolo.:10.02.02.05807

Diametro esterno D: 10,5 mm

Lunghezza L: 31,7 mm

Usa la costruzione: SCPM

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Mini eiettore compatto

SCPMb 03 S01 NO AAA

Numero articolo.:10.02.02.05731

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05731>



ABL-SET SCPMi/c/b

Numero articolo.:10.02.02.06080

Usa la costruzione: SCPMi/c/b



SET SCPM MOUNT1

Numero articolo.:10.02.02.05805

Filettatura G1: M4-AG

Lunghezza L: 50 mm

Usa la costruzione: SCPM



BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM

Numero articolo.:10.02.02.05824

Lunghezza L: 36,1 mm

Usa la costruzione: SCPM

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Mini eiettore compatto

SCPMb 03 S01 NO AAA

Numero articolo.:10.02.02.05731

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05731>



STV-GE M5-AG 4

Numero articolo.:10.08.02.00468

Filettatura G1: M5-AG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: °C

Diametro esterno D: 7,9 mm

Lunghezza L: 15 mm



STV-GE M7-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00469

Filettatura G1: M7-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: °C

Diametro esterno D: 9,9 mm

Lunghezza L: 18,5 mm



ADP-G M5-IG 10.8x6 SCPMi/c/b

Numero articolo.:10.02.02.05778

Diametro esterno D: 10,8 mm

Filettatura G1: M5-IG

Lunghezza L: 6 mm

Usa la costruzione: SCPMi/c/b

Mini eiettore compatto

SCPMb 03 S01 NO AAA

Numero articolo.:10.02.02.05731

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05731>



ADP-G M5-IG 10.5x8.6 SCPMi/c/b

Numero articolo.:10.02.02.05643

Diametro esterno D: 10,5 mm

Filettatura G1: M5-IG

Lunghezza L: 8,6 mm

Usa la costruzione: SCPMi/c/b

Pezzi di ricambio



SD-EINS 6.4x21.8 SCPMi/c/b

Numero articolo.:10.02.02.05403

Usa la costruzione: Eiettore compatto mini SCPMi/c/b

Diametro esterno D: 6,4 mm

Lunghezza L: 21,8 mm