Pompa a vuoto

EVE-TR 25 AC3 F

Numero articolo.:10.03.01.00147

https://www.schmalz.com/10.03.01.00147

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Pompe per vuoto > Pompe a vuoto a secco EVE-TR > EVE-TR 25 AC3 F

Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione

- Tipo corrente: Corrente trifase
- Livello sonoro 50 Hz: 62 dB(A)
- tensione a 50Hz: 190-242V/342-440V AC3
- tensione a 60Hz: 190-265V/342-500V AC3
- Capacità di aspirazione (50 Hz): 25 m³/h
- Capacità di aspirazione (60 Hz): 30 m³/h
- Vuoto (50Hz): -850 mbar
- Potenza nomin. 50 Hz: 0,75 kW
- Potenza nomin. 60 Hz: 0,9 kW
- Versione design: IE3:EU/CN/IND
- con: Filtro
- Peso: 27 kg

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	260 mm
B2	40 mm
d	7 mm
G2	G3/4"-IG
G3	G3/4"-IG
H	290 mm
H1	380 mm
H2	70 mm
L	505 mm
L2	96 mm
X1	220 mm
Y1	208 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Capacità di aspirazione (50 Hz)	25 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	30 m³/h
tensione a 50Hz	190-242V/342-440V AC3
tensione a 60Hz	

Pompa a vuoto

EVE-TR 25 AC3 F

Numero articolo.:10.03.01.00147

https://www.schmalz.com/10.03.01.00147

Potenza nomin. 50 Hz	0,75 kW
Potenza nomin. 60 Hz	0,90 kW
Tipo corrente	AC3
Tipo corrente	Corrente trifase
Versione design	IE3:EU/CN/IND
Livello sonoro 50 Hz	62 dB(A)
Peso	27 kg
Tipo di protezione IP	IP 54
Famigilia de prodotti	EVE-TR

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

Accessori

VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

Numero articolo.:10.03.01.00136

Diametro esterno D: 46 mm
Max.vuoto: -950 mbar
Filettatura G1: G1"-AG
Lunghezza L: 53,5 mm
Usa la costruzione: Pompa EVE
Dimensione: 10-40

MSS-K 1.6-2.5A

Numero articolo.:10.04.04.00119

Usa la costruzione: PKZM0
Tipo di protezione IP: IP 65
Campo di misurazione: bar

Pompa a vuoto

EVE-TR 25 AC3 F

Numero articolo.:10.03.01.00147

https://www.schmalz.com/10.03.01.00147

Pezzi di ricambio

FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

Numero articolo.:10.07.01.00017

- Finezza filtro: 3 µm
- Diametro esterno D: 65 mm
- Lunghezza L: 69,5 mm
- Materiale filtro: Carta
- Usa la costruzione: Filtro polvere STF
- Dimensione: 3/4-IG

FILT-EINS 64x71 PAP EVE-TR-25-40-50

Numero articolo.:10.03.01.00029

- Usa la costruzione: Pompa EVE-TR
- Dimensione: 25-40-50

VST EVE-TR-25

Numero articolo.:10.03.01.00134

- Usa la costruzione: Pompa EVE-TR
- Dimensione: 25
- contiene: Scivolo per spazzole
- u: Filtro