

Piastra flangiata applicaz. robot.

FLAN-PL RET-2

Numero articolo.:10.03.01.00373

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00373>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Generatore di vuoto end-of-arm > FLAN-PL RET-2

Piastra flangiata (tondo)




Lunghezza L: 19,5 mm

Tipo: RET-2

Tipo: Sawyer-m-CLSMA

Dati di costruzione



Attributo	Valore
D	63,50 mm
D mk1	39 mm
G1	M5-IG
L	19,50 mm
LG1	10 mm

Accessori

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Piastra flangiata applicaz. robot.

FLAN-PL RET-2

Numero articolo.:10.03.01.00373

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00373>



ECBPi 12 24V-DC M12-8

Numero articolo.:10.03.01.00314

Capacità di aspirazione: 12 l/min

Potenza nominale: 13 W

Tensione DC: 24V - DC

Corrente nominale: 0,6 A

Allacciamento elettrico: Connettore M12, 8 pol

Max.vuoto: 750 mbar

Temp. ambiente: 5 ... 45 °C



ECBPi 12 24V-DC TB-8

Numero articolo.:10.03.01.00364

Capacità di aspirazione: 12 l/min

Potenza nominale: 13 W

Tensione DC: 24V - DC

Corrente nominale: 0,6 A

Allacciamento elettrico: Morsettiera 8x

Max.vuoto: 750 mbar

Temp. ambiente: 5 ... 45 °C