

Pompa a vuoto

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP3

Numero articolo.:10.03.01.00381

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00381>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Pompe per vuoto > Pompe a vuoto a secco
EVE-TR > EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP3

Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione



Tipo corrente: Corrente trifase

Livello sonoro 50 Hz: 72 dB(A)

tensione a 50Hz: D200/Y350V $\pm 10\%$ (o. IE3)

tensione a 60Hz: D220V/Y380-400V $\pm 10\%$

Capacità di aspirazione (50 Hz): 67 m³/h

Capacità di aspirazione (60 Hz): 78,5 m³/h

Vuoto (50Hz): -900 mbar

Potenza nomin. 50 Hz: 2,2 kW


Potenza nomin. 60 Hz: 2,6 kW

Versione design: IE3:JPN/KOR/BRA

Permesso: UL/CSA

Peso: 86 kg

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	353 mm
B2	46 mm
d	12 mm
G3	G1"-IG
G5	M8-IG
H	328 mm
L	747 mm
L2	96 mm
X1	326 mm
Y1	190 mm
Y2	95 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Capacità di aspirazione (50 Hz)	67 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	78,50 m ³ /h
tensione a 50Hz	D200/Y350V $\pm 10\%$ (o. IE3)
tensione a 60Hz	
Potenza nomin. 50 Hz	2,20 kW

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompa a vuoto

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP3

Numero articolo.:10.03.01.00381

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00381>

Potenza nomin. 60 Hz	2,60 kW
Tipo corrente	AC3
Tipo corrente	Corrente trifase
Versione design	IE3:JPN/KOR/BRA
Livello sonoro 50 Hz	72 dB(A)
Peso	86 kg
Tipo di protezione IP	IP 55
Famiglia de prodotti	EVE-TR

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

Accessori



VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140

Numero articolo.:10.03.01.00153

Diametro esterno D: 58 mm

Max.vuoto: -950 mbar

Filettatura G1: G1-1/4"-AG

Lunghezza L: 72 mm

Usa la costruzione: Pompa EVE

Dimensione: 60-140



VOL 50

Numero articolo.:10.03.03.00118

Accumulatore volume: 50 l

Altezza H: 235 mm

Funzione supplementare: Manometro, valvola, filtro

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompa a vuoto

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP3

Numero articolo.:10.03.01.00381

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00381>



FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

Numero articolo.:10.07.01.00018

Finezza filtro: 3 µm

Diametro esterno D: 98 mm

Lunghezza L: 70 mm

Materiale filtro: Carta

Usa la costruzione: Filtro polvere STF

Dimensione: 1-1/4-IGN



VST EVE-TR60/TR80

Numero articolo.:22.09.01.00031

Usa la costruzione: Pompa EVE

Dimensione: TR60/TR80

contiene: Scivolo per spazzole

u: Filtro