

CobotPump (Mini) per la generazione di vuoto elettrica per i robot collaborativi




Tensione DC: 24V - DC

Corrente nominale: 0,3 A

Allacciamento elettrico: Connettore M12, 8 pol

Temp. ambiente: 0 ... 40 °C

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	7 mm
D	63 mm
D2	31,50 mm
D mk1	46 mm
D mk2	50 mm
G1	M4-IG
G2	G1/4"-IG
G4	M12-AG
L	67,40 mm
L1	73,40 mm
LG1	6 mm
LG2	11 mm
Lk	475,50 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tensione DC	24V - DC
Corrente nominale	0,30 A
Temp. ambiente	0 ... 40 °C
Allacciamento elettrico	Connettore M12, 8 pol
Tipo di protezione IP	IP 40

CobotPump

ECBPMi 24V-DC M12-8

Numero articolo.:10.03.01.00556

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00556>



contiene

Famiglia de prodotti

Viti

ECBPMi

Accessori



FLAN-PL 63x14-ROH ECBPM

Numero articolo.:10.03.01.00535

Diametro esterno D: 63 mm

Lunghezza L: 14 mm

Usa la costruzione: CobotPump mini



SLG FSGA 2 102x57

Numero articolo.:10.01.10.14043

Lunghezza L: 102 mm

Larghezza B: 57 mm

Altezza H: 57 mm

Tipo ventosa: FSGA

N° celle di aspirazione: 2



SLG FSGA 3 102x102

Numero articolo.:10.01.10.14042

Lunghezza L: 102 mm

Larghezza B: 102 mm

Altezza H: 57 mm

Tipo ventosa: FSGA

N° celle di aspirazione: 3

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

CobotPump

ECBPMi 24V-DC M12-8

Numero articolo.:10.03.01.00556

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00556>



SLG FSGA 4 102x75.3

Numero articolo.:10.01.10.14041

Lunghezza L: 102 mm

Larghezza B: 75,3 mm

Altezza H: 57 mm

Tipo ventosa: FSGA

N° celle di aspirazione: 4

Pezzi di ricambio



ECBPMi 24V-DC FK

Numero articolo.:10.03.01.00500

Tensione DC: 24V - DC

Corrente nominale: 0,3 A

Allacciamento elettrico: Contatto a molla

Temp. ambiente: 0 ... 40 °C

Capacità di aspirazione: 1,6 l/min

Potenza nominale: 7,2 W



SPB1 30 ED-65 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.04530

Dimensione: 30

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Filettatura G1: G1/4"-AG

Numero pieghe: 1,5

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

CobotPump

ECBPMi 24V-DC M12-8

Numero articolo.:10.03.01.00556

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00556>



SFF 20 SI-55 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.01.14621

Dimensione: 20

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Propriet: FDA-compatible

Raccomandazioni sui prodotti



ROB-SET ECBPMi UR

Numero articolo.:10.03.01.00512

con: CobotPump mini

per: Universal Robots

Tipo: UR3/5

contiene: Ventose

u: Viti

Grado evacuazione: 60 %



ROB-SET ECBPMi UR

Numero articolo.:10.03.01.00593

con: CobotPump mini

per: Universal Robots

Tipo: UR10/16

contiene: Ventose

u: Viti

Grado evacuazione: 60 %

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

CobotPump

ECBPMi 24V-DC M12-8

Numero articolo.:10.03.01.00556

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00556>



ROB-SET PLUS ECBPMi UR

Numero articolo.:10.03.01.00617

Funzione supplementare: PLUS

con: CobotPump mini

per: Universal Robots

Tipo: UR3/5

contiene: Ventose

u: Viti

Grado evacuazione: 60 %



ROB-SET PLUS ECBPMi UR

Numero articolo.:10.03.01.00618

Funzione supplementare: PLUS

con: CobotPump mini

per: Universal Robots

Tipo: UR10/16

contiene: Ventose

u: Viti

Grado evacuazione: 60 %



ROB-SET ECBPMi TECHMAN

Numero articolo.:10.03.01.00566

con: CobotPump mini

per: TECHMAN

Tipo: TM5-700/900

contiene: Ventose

u: Viti

Grado evacuazione: 60 %

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

CobotPump

ECBPMi 24V-DC M12-8

Numero articolo.:10.03.01.00556

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00556>



ROB-SET ECBPMi OMRON

Numero articolo.:10.03.01.00605

con: CobotPump mini

per: OMRON

contiene: Ventose

u: Viti

Grado evacuazione: 60 %



ROB-SET ECBPMi MIT

Numero articolo.:10.03.01.00546

con: CobotPump mini

per: Mitsubishi

Tipo: RV-5AS

contiene: Ventose

u: Viti

Grado evacuazione: 60 %



ROB-SET ECBPMi MIT

Numero articolo.:10.03.01.00579

con: CobotPump mini

per: Mitsubishi

Tipo: RV-5AS-FS

contiene: Ventose

u: Viti

Grado evacuazione: 60 %

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

CobotPump

ECBPMi 24V-DC M12-8

Numero articolo.:10.03.01.00556

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00556>



ROB-SET ECBPMi HANWHA

Numero articolo.:10.03.01.00585

con: CobotPump mini

per: HANWHA

Tipo: HCR-3

contiene: Ventose

u: Viti

Grado evacuazione: 60 %



ROB-SET ECBPMi FANUC

Numero articolo.:10.03.01.00621

con: CobotPump mini

per: FANUC

Tipo: CRX

contiene: Ventose

u: Viti

Grado evacuazione: 60 %



ROB-SET ECBPMi DOOSAN

Numero articolo.:10.03.01.00580

con: CobotPump mini

per: Doosan Robotics

contiene: Ventose

u: Viti

Grado evacuazione: 60 %

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de