

## Pompa a vuoto

EVE-OG 255 AC3

Numero articolo.:10.03.02.00051

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00051>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Pompe per vuoto > Pompe a vuoto lubrificate EVE-OG > EVE-OG 255 AC3

### Pompa a vuoto lubrificata con massimo livello di vuoto, senza manutenzione



Tipo corrente: Corrente trifase


Livello sonoro 50 Hz: 72 dB(A)

Capacità di aspirazione (50 Hz): 255 m<sup>3</sup>/h

Potenza nomin. 50 Hz: 5,5 kW

Peso: 195 kg

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	554 mm
B2	54 mm
G3	G2"-IG
G5	M10-IG
H	410 mm
L	1056 mm
L2	293 mm
X1	303 mm
X2	390 mm
Y1	350 mm

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Max.vuoto	-980 mbar
Max.vuoto	-28,94 inHg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	255 m <sup>3</sup> /h
Potenza nomin. 50 Hz	5,50 kW
Livello sonoro 50 Hz	72 dB(A)
Peso	195 kg
Tipo di protezione IP	IP 54
Tipo corrente	AC3

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Pompa a vuoto

EVE-OG 255 AC3

Numero articolo.:10.03.02.00051

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00051>

Famiglia de prodotti

EVE-OG

### Accessori



#### DRM 40 P1 H

Numero articolo.:10.07.02.00051

Diametro esterno D: 40 mm

Campo di misurazione: 0,0 ... 1,0 bar

Modello: Raccordo posteriore

Filettatura G1: G1"-AG



#### MSS-K 10-16A

Numero articolo.:10.04.04.00124

Usa la costruzione: PKZM0

Tipo di protezione IP: IP 65

Campo di misurazione: bar



#### VOL 200

Numero articolo.:10.03.03.00128

Accumulatore volume: 200 l

Altezza H: 434 mm

Funzione supplementare: Manometro, valvola, filtro

## Pompa a vuoto

EVE-OG 255 AC3

Numero articolo.:10.03.02.00051

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00051>



### ZUB EVE-OG Ölabblass-Kit

Numero articolo.:22.09.03.00038

Usa la costruzione: Pompa EVE-OG

## Pezzi di ricambio



### FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG

Numero articolo.:10.07.01.00020

Finezza filtro: 3 µm

Diametro esterno D: 150 mm

Lunghezza L: 222 mm

Materiale filtro: Carta

Usa la costruzione: Filtro polvere STF

Dimensione: 2-1/2-IG



### OEL EVE-OG 5L ANDEROL 555

Numero articolo.:27.02.01.00056

Usa la costruzione: Pompa EVE-OG

## Pompa a vuoto

EVE-OG 255 AC3

Numero articolo.:10.03.02.00051

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00051>



**VST EVE-OG-165-255**

Numero articolo.:10.03.02.00057

Usa la costruzione: Pompa EVE-OG

Dimensione: 165-255