

Valvola elettromagnetica

EMV 10 230V-AC 3/2 NO

Numero articolo.:10.05.01.00071

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00071>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Tecnologica delle valvole > Valvole elettromagnetiche > Valvole elettromagnetiche EMV > EMV 10 230V-AC 3/2 NO

Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto del vuoto/dell'aria compressa



Diametro nominale: 10 mm

Tensione DC: 230V - AC

Funzione valvola: Valvola di distribuzione 3/2


Valvola di controllo: Aperto senza corrente

Filetto di colleg: G1/2"-IG

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

potenza assorbita DC: 32 W

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	62 mm
B1	98,50 mm
d	7 mm
D	80 mm
G1	G1/2"-IG
G2	G1/2"-IG
G3	G1/2"-IG
H	79 mm
H1	108 mm
L	166,50 mm
L1	174,50 mm
X1	117,50 mm
Y1	30 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	10 mm
Valvola di controllo	Aperto senza corrente
Portata nominale	333,30 l/min
Portata nominale	20 m ³ /h

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Valvola elettromagnetica

EMV 10 230V-AC 3/2 NO

Numero articolo.:10.05.01.00071

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00071>

potenza assorbita DC	32 W
Tensione DC	230V - AC
Orario di chiusura	25 ms
Peso	2,51 kg
Famiglia de prodotti	EMV

Accessori



FAS 80x33.8 G1/2-AG

Numero articolo.:10.05.01.00061

Diametro esterno D: 80 mm

Lunghezza L: 33,8 mm

Filettatura G1: G1/2"-AG

Pezzi di ricambio



FAS 80x33.8 G1/2-AG

Numero articolo.:10.05.01.00061

Diametro esterno D: 80 mm

Lunghezza L: 33,8 mm

Filettatura G1: G1/2"-AG