

Valvola elettromagnetica


EMV 25 24V-DC 3/2 NO

Numero articolo.:10.05.01.00076

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00076>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Tecnologica delle valvole > Valvole elettromagnetiche > Valvole elettromagnetiche EMV > EMV 25 24V-DC 3/2 NO

Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto del vuoto/dell'aria compressa



Diametro nominale: 25 mm

Tensione DC: 24V - DC

Funzione valvola: Valvola di distribuzione 3/2


Valvola di controllo: Aperto senza corrente

Filetto di colleg: G1-1/4"-IG

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

potenza assorbita DC: 63,8 W

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	8,50 mm
D	80 mm
G1	G1-1/4"-IG
G2	G1-1/4"-IG
G3	G1-1/4"-IG
H	167 mm
H1	200 mm
L	281 mm
L1	271,50 mm
X1	178 mm
Y1	50 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	25 mm
Valvola di controllo	Aperto senza corrente
Portata nominale	1.466,70 l/min
Portata nominale	88 m ³ /h
potenza assorbita DC	63,80 W
Tensione DC	24V - DC

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Valvola elettromagnetica

EMV 25 24V-DC 3/2 NO

Numero articolo.:10.05.01.00076

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00076>

Orario di chiusura	135 ms
Peso	9,60 kg
Famiglia de prodotti	EMV

Accessori



FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50

Numero articolo.:10.05.01.00064

Diametro esterno D: 80 mm

Lunghezza L: 32 mm

Filettatura G1: G1-1/4"-AG

Usa la costruzione: Valvola elettromagnetiche

Dimensione: 25+50

Pezzi di ricambio



FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50

Numero articolo.:10.05.01.00064

Diametro esterno D: 80 mm

Lunghezza L: 32 mm

Filettatura G1: G1-1/4"-AG

Usa la costruzione: Valvola elettromagnetiche

Dimensione: 25+50