

## Valvola elettromagnetica

EMVP 32 230V-AC 3/2 NO

Numero articolo.:10.05.02.00074

<https://www.schmalz.com/10.05.02.00074>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Tecnologica delle valvole > Valvole elettromagnetiche > Valvole elettromagnetiche EMVP > EMVP 32 230V-AC 3/2 NO

### Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico



Diametro nominale: 32 mm

Tensione DC: 230V - AC

Funzione valvola: Valvola di distribuzione 3/2

Valvola di controllo: Aperto senza corrente


Filetto di colleg: G1-1/4"-IG

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Portata nominale: 130 m<sup>3</sup>/h

Peso: 0,5 kg

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	90,50 mm
B1	101 mm
B2	61,50 mm
D	80 mm
G1	G1-1/4"-IG
G2	G1-1/4"-IG
G3	G3/4"-IG
G4	G1/8"-IG
G5	G1/8"-IG
H	101 mm
L	163 mm
L1	203,50 mm
X1	33 mm

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	32 mm
Portata nominale	130 m <sup>3</sup> /h
Valvola di controllo	Aperto senza corrente
Portata nominale	2.166,70 l/min

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Valvola elettromagnetica

EMVP 32 230V-AC 3/2 NO

Numero articolo.:10.05.02.00074

<https://www.schmalz.com/10.05.02.00074>

potenza assorbita DC	5 W
Tensione DC	230V - AC
Orario di chiusura	300 ms
Peso	0,50 kg
Famiglia de prodotti	EMVP

### Accessori



#### FAS 80x39 G3/4-AG

Numero articolo.:10.05.01.00062

Diametro esterno D: 80 mm

Lunghezza L: 39 mm

Filettatura G1: G3/4"-AG