

Valvola elettromagnetica

EMVP 10 230V-AC 3/2 NO/NC

Numero articolo.:10.05.02.00143

<https://www.schmalz.com/10.05.02.00143>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Tecnologica delle valvole > Valvole elettromagnetiche > Valvole elettromagnetiche EMVP > EMVP 10 230V-AC 3/2 NO/NC

Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico



Diametro nominale: 10 mm

Tensione DC: 230V - AC

Funzione valvola: Valvola di distribuzione 3/2

Valvola di controllo: Opzionale NO / NC


Filetto di colleg: G3/8\"-IG

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Portata nominale: 10 m³/h

Peso: 0,42 kg

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	35 mm
B1	67 mm
d	4,30 mm
D	56 mm
G1	G3/8\"-IG
G2	G3/8\"-IG
G4	G1/8\"-IG
H	147 mm
H1	154,50 mm
H2	32,80 mm
H3	20,50 mm
H4	45 mm
L	50 mm
L1	117 mm
L2	19,50 mm
X1	40 mm
Y1	22,50 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
-----------	--------

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Valvola elettromagnetica

EMVP 10 230V-AC 3/2 NO/NC

Numero articolo.:10.05.02.00143

<https://www.schmalz.com/10.05.02.00143>

Diametro nominale	10 mm
Portata nominale	10 m ³ /h
Valvola di controllo	Opzionale NO / NC
Portata nominale	167 l/min
potenza assorbita DC	5 W
Tensione DC	230V - AC
Orario di chiusura	22 ms
Peso	0,42 kg
Famiglia de prodotti	EMVP

Accessori



FAS 63x47 G3/8-AG EMVP-10

Numero articolo.:10.05.01.00065

Diametro esterno D: 63 mm

Lunghezza L: 47 mm

Altezza H: 19,5 mm

Filettatura G1: G3/8"-AG

Usa la costruzione: Valvola elettromagnetiche

Dimensione: 10