Valvola elettromagnetica

EMVP 5 24V-DC 5/2 IMP

Numero articolo.:10.05.02.00163

https://www.schmalz.com/10.05.02.00163

Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico

- Diametro nominale: 5 mm
- Tensione DC: 24V - DC
- Funzione valvoa: Valvola di distribuzione 5/2
- Valvola di controllo: Doppia valvola pilota
- Filetto di colleg: G1/8"-IG
- Campo di pressione (press. di esercizio): bar
- Portata nominale: 3 m³/h
- Peso: 0,156 kg

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	15,20 mm
B2	15,20 mm
d	4,30 mm
G1	G1/8"-IG
G2	G1/8"-IG
G3	G1/8"-IG
G4	M5-IG
H	152,70 mm
H2	76,30 mm
H3	30 mm
H4	15 mm
L	32 mm
L1	37 mm
X1	23 mm
Y1	15 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	5 mm
Portata nominale	3 m³/h
Valvola di controllo	Doppia valvola pilota

Valvola elettromagnetica

EMVP 5 24V-DC 5/2 IMP

Numero articolo.:10.05.02.00163

https://www.schmalz.com/10.05.02.00163

Portata nominale	50 l/min
potenza assorbita DC	1 W
Tensione DC	24V - DC
Orario di chiusura	13 ms
Peso	0,16 kg
Famigilia de prodotti	EMVP

Accessori



ASK B-Form-C 5000 K-3P

Numero articolo.:21.04.06.00084

Allacciamento elettrico: Bussola Form C
Lunghezza del cavo: 5.000 mm
Materiale tubo: PVC cavo